


### N-010409 ツバ付足



コード No.	L	d	t × B	E	D × D'	入数
251	50	3/8	3.0 × 25	15	9 × 35	350
252	60	3/8	3.0 × 25	15	9 × 35	350
253	80	3/8	3.0 × 25	15	9 × 35	250
254	100	3/8	3.0 × 25	15	9 × 35	200
255	120	3/8	3.0 × 25	15	9 × 35	150
256	150	3/8	3.0 × 25	15	9 × 35	120
257	200	3/8	3.0 × 25	15	9 × 35	100
322	60	3/8	3.0 × 32	15	11 × 40	250
323	80	3/8	3.0 × 32	15	11 × 40	200
324	100	3/8	3.0 × 32	15	11 × 40	150
325	120	3/8	3.0 × 32	15	11 × 40	120
326	150	3/8	3.0 × 32	15	11 × 40	100
383	80	3/8	3.0 × 38	15	11 × 40	180
384	100	3/8	3.0 × 38	15	11 × 40	150
503	80	3/8	3.0 × 50	15	14 × 50	150
504	100	3/8	3.0 × 50	15	14 × 50	130

- 立バンド幅 (B) に合せた化粧座金が一体型の取り付け足です。
- アンカーやナット等のメネジ類にネジ込んで、ご使用ください。

単位 (m/m)




### N-010410 ステンツバ付足

コード No.	L	d	t × B	E	D × D'	入数
251	50	3/8	3.0 × 25	15	9 × 35	350
252	60	3/8	3.0 × 25	15	9 × 35	350
253	80	3/8	3.0 × 25	15	9 × 35	250
254	100	3/8	3.0 × 25	15	9 × 35	200
255	120	3/8	3.0 × 25	15	9 × 35	150
256	150	3/8	3.0 × 25	15	9 × 35	120
257	200	3/8	3.0 × 25	15	9 × 35	100
322	60	3/8	3.0 × 32	15	11 × 40	250
323	80	3/8	3.0 × 32	15	11 × 40	200
324	100	3/8	3.0 × 32	15	11 × 40	150
325	120	3/8	3.0 × 32	15	11 × 40	120
326	150	3/8	3.0 × 32	15	11 × 40	100
383	80	3/8	3.0 × 38	15	11 × 40	180
384	100	3/8	3.0 × 38	15	11 × 40	150
503	80	3/8	3.0 × 50	15	14 × 50	150
504	100	3/8	3.0 × 50	15	14 × 50	130

- 立バンド幅 (B) に合せた化粧座金が一体型の取り付け足です。
- アンカーやナット等のメネジ類にネジ込んで、ご使用ください。
- SUS304

単位 (m/m)



### N-010429 ALCツバ付足



コード No.	L	t × B	E	D × D'	入数
252	60	3.0 × 25	55	9 × 35	250
253	80	3.0 × 25	55	9 × 35	200
254	100	3.0 × 25	55	9 × 35	170
255	120	3.0 × 25	55	9 × 35	120
256	150	3.0 × 25	55	9 × 35	100
322	60	3.0 × 32	55	11 × 40	200
323	80	3.0 × 32	55	11 × 40	150
324	100	3.0 × 32	55	11 × 40	100
325	120	3.0 × 32	55	11 × 40	100
326	150	3.0 × 32	55	11 × 40	100

- プラグアンカーでの使用が可能なツバ付足です。
- ALC 用プラグアンカーを使用して ALC に取り付けが可能です。

単位 (m/m)

