




プラグ(Plug)

ソケット(Socket)



製品形式	寸法(mm)				質量(g)
	L	A	T	H	
PH270	34.5	17.5	Rc 1/4	六角 19	42
PH370	40	22.5	Rc 3/8	六角 23	67
PH470	44	27.5	Rc 1/2	六角 29	126
PH670	50	27.5	Rc 3/4	六角 32	144
PH870	61	36	Rc 1	六角 41	319

製品形式	寸法(mm)					質量(g)
	L	D1	D2	T	H	
SH270	51.6	28	24	Rc 1/4	二面19	141
SH370	60	34	28.6	Rc 3/8	二面23	226
SH470	72.2	43	38.5	Rc 1/2	二面35	482
SH670	72.2	43	38.5	Rc 3/4	二面35	457
SH870	93.2	58	52.2	Rc 1	二面46	1040



サイズ	製品形式	最高使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	耐圧力 MPa (kgf/cm ²)
1/4"	SPH270	20.6 (210)	30.9 (315)
3/8"	SPH370		
1/2"	SPH470		
3/4"	SPH670		
1"	SPH870		

製品形式の表示方法

S H 270 -LT- V

① ② ※③ ④

①形状

S	ソケット
P	プラグ

②サイズ

270	1/4"
370	3/8"
470	1/2"
670	3/4"
870	1"

※③オプション

LT	ロックタイプ (ソケットのみ)
----	--------------------

④シール材質

N	ニトリルゴム
V	ふっ素ゴム