


プラグ(Plug)

ソケット(Socket)


AP型 (両路開放式)

●AP-P (F)




製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	d	E	T	H	
AP-10PF	27	16.9	4.5	8	Rc 1/8	六角 14	17
AP-12PF	32	16.9	4.5	13	Rc 1/4	六角 16	20

●AP-P (M)




製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	d	E	T	H	
AP-10PM	31	16.9	4.5	9	R 1/8	六角 14	10
AP-12PM	35	16.9	4.5	13	R 1/4	六角 14	11

●AP-P (H)



製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	d	C	E	D	
AP-10PH	33	16.9	3	4.5	12	13	10
AP-12PH	40	16.9	4.5	6.5	16	13	11


●APV-S (F)



●APプラグは、AP型ソケット及びAPV型ソケットのいずれにも使用できます。


製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	D	E	T	H	d	
APV-10SF	43	17	8	Rc 1/8	六角 16	7.5	45
APV-12SF	43.1	17	13	Rc 1/4	六角 16	7.5	41

●AP-S (F)



製品形式	寸法(mm)					質量(g)
	L	D	E	T	H	
AP-10SF	28	17	8	Rc 1/8	六角 14	25
AP-12SF	33	17	13	Rc 1/4	六角 16	32


●AP-S (M)



製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	D	E	T	H	d	
AP-10SM	31	17	9	R 1/8	六角 14	5.5	27
AP-12SM	35	17	13	R 1/4	六角 14	7.5	29


APV型 (片路開閉式)

●APV-S (M)



製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	D	E	T	H	d	
APV-10SM	40.2	17	9	R 1/8	六角 16	5	45
APV-12SM	44.2	17	13	R 1/4	六角 16	7.5	46


●APV-S (H)



製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	D	E	C	H	d	
APV-10SH	40.5	17	12	4.5	六角 16	3	47
APV-12SH	49.5	17	19	6.5	六角 16	4.5	45


APVC型 (両路開閉式)

●APVC-P (F)




製品形式	寸法(mm)				質量(g)	
	L	d	E	T		
APVC-10PF	32	4.5	9	Rc 1/8	六角 14	11
APVC-12PF	36	4.5	13	Rc 1/4	六角 16	22

●APVC-P (M)




製品形式	寸法(mm)				質量(g)	
	L	d	E	T		
APVC-10PM	35.2	4.5	9	R 1/8	六角 14	16
APVC-12PM	39.2	4.5	13	R 1/4	六角 14	21

●APVC-P (H)




製品形式	寸法(mm)					質量(g)
	L	D	E	C	d	
APVC-10PH	37.2	13	12	4.5	3	11
APVC-12PH	41.2	13	16	6.5	4.5	12

●APVC-S (F)




製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	D	E	T	H	d	
APVC-10SF	43	17	8	Rc 1/8	六角 16	7.5	40
APVC-12SF	43	17	13	Rc 1/4	六角 16	7.5	44

●APVC-S (M)



製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	D	E	T	H	d	
APVC-10SM	44.7	17	9	R 1/8	六角 16	5	40
APVC-12SM	47.7	17	13	R 1/4	六角 16	7.5	44

●APVC-S (H)



製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	D	E	C	H	d	
APVC-10SH	47.7	17	12	4.5	六角 16	3	32
APVC-12SH	54.7	17	19	6.5	六角 16	4.5	39