


プラグ(Plug)

ソケット(Socket)


PF型

メネジ型

SF型



製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	d	E	T	H	
MPF01	28	15	6	10	Rc 1/8	六角 14	16
MPF02	30.5	15	6	13	Rc 1/4	六角 17	24




製品形式	寸法(mm)					質量(g)
	L	B	D	T	H	
MSF01	48.8	18	21	Rc 1/8	六角 17	70
MSF02	48.8	18	21	Rc 1/4	六角 17	67


PM型

オネジ型

SM型



製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	d	E	T	H	
MPM01	31	15	6	10	R 1/8	六角 12	12
MPM02	32	15	6	11	R 1/4	六角 14	19
MPM03	35	15	6	14	R 3/8	六角 19	33




製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	B	D	E	T	H	
MSM01	50.8	18	21	11	R 1/8	六角 17	62
MSM02	52.8	18	21	13	R 1/4	六角 17	67
MSM03	52.8	18	21	13	R 3/8	六角 17	75


PH型

ホース接続用

SH型




製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	A	C	D	d	E	
MPH02	42	15	8	12	5	21	14
MPH03	42	15	12	15	6	21	23



製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L	B	C	D	E	H	
MSH02	60.8	18	8	21	21	六角 17	60
MSH03	60.8	18	12	21	21	六角 17	69

PL型

L型



製品形式	寸法(mm)						質量(g)
	L1	L2	A	d	E	T	
MPL-01	24	21	15	6	12	R 1/8	22
MPL-02	24	21	15	6	12	R 1/4	32
MPL-03	25	26	15	6	13	R 3/8	69

製品形式の表示方法

M S M 01 - V

①形状	②接続	③サイズ	④シール材質
S ソケット	M オネジ	01 1/8"	V ふっ素ゴム
P プラグ	F メネジ	02 1/4"	
	H ホース	03 3/8"	
	L L型オネジ(プラグのみ)		

注：製品形式の組み合わせは、上記の「製品記号・寸法表」に記載してあるものを用意しています。