


テーパゲージ

TAPER GAUGES



製品情報


隙間に差し込むだけで簡単に溝や隙間の寸法測定ができます！



TPG-700A




TPG-700B



TPG-700C



TPG-700D



隙間測定に

用途●ミゾ・隙間・穴径等の測定

材質●ステンレス焼入鋼 ●硬度:HV480

特長●シルバー仕上

商品コード	品番	規格	測定範囲 (mm)	器差 (mm)	目量 (mm)	テーパ角度	全長 (mm)	板厚 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
007010	TPG-700A	#700 1-15	1 ~ 15	± 0.05	0.1	7° 9' 10"	148.5	1.2	10g	1,200	680012
007011	TPG-700B	#700 15-30	15 ~ 30	± 0.05	0.1	7° 9' 10"	153	1.2	40g	1,920	007833
007012	TPG-700C	#700 30-45	30 ~ 45	± 0.05	0.1	7° 9' 10"	159	1.2	60g	2,540	007840
007013	TPG-700D	#700 45-60	45 ~ 60	± 0.05	0.1	7° 9' 10"	161.5	1.2	80g	2,760	007857

短尺テーパゲージセット / 単品 **NEW!**

SHORT TAPER GAUGE



製品情報

テーパゲージを切断して使用している現場に！
そのまま使える短尺タイプです。



TPG-511



TPG-0515S

用途●溝、隙間、穴径の測定に

材質●ステンレス

特長●テーパゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。

●ボールチェーン付

●TPG-0515Sは、0.5～7.0mm、5.0～11.0mm、9.0～15.0mmの3サイズセットです。

商品コード	品番	測定範囲 (mm)	器差 (mm)	目量 (mm)	テーパ角度	全長 (mm)	板厚 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
NEW! 111422	TPG-057	0.5 ~ 7.0	± 0.1	0.1	7° 9' 10"	68.8	1.2	6g	3,000	665781
NEW! 111423	TPG-511	5.0 ~ 11.0						9g	3,000	665798
NEW! 111424	TPG-915	9.0 ~ 15.0						11g	3,000	665804
NEW! 111425	TPG-0515S	0.5 ~ 15.0						20g	8,000	665811