


ブッシング

●ミリサイズ



品番	T <sub>1</sub> ねじサイズ (Rc)	T <sub>2</sub> ねじサイズ (R)	L (mm)	A <sub>1</sub> (mm)	A <sub>2</sub> (mm)	HXφ 二面幅 (mm)	d <sub>1</sub> (mm)	質量 (g)
3A0-4-6-CS	Rc1/4	R3/8	29.0	14.0	13.0	17.0×18.5	9.0	—
3A0-6-8-CS	Rc3/8	R1/2	34.5	18.0	13.5	22.0×24.5	11.0	—
3A0-8-12-CS	Rc1/2	R3/4	40.0	20.0	17.5	30.0×33.0	11.0	—




ソケット

●ミリサイズ



品番	T ねじサイズ (Rc)	L (mm)	A (mm)	HXφ 二面幅 (mm)	d <sub>1</sub> (mm)	質量 (g)
330-4-4-CS	Rc1/4	30.0	13.0	17.0×18.5	9.0	—
330-6-6-CS	Rc3/8	33.0	13.5	19.0×21.0	13.0	—
330-8-8-CS	Rc1/2	39.5	17.5	24.0×26.5	17.0	—



チューブ

クリューブ

加工チューブ

ブッシング  
継手

クイックシール  
継手

クリューブ  
ケミフィット継手

竹のこ継手

制御切替・着脱  
シリーズ

治具・工具  
付属品

技術資料

参考資料