


# カプラー

## プッシュワン®タイプ




品番	適用チューブサイズ (mm)	L (mm)	L1 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H 二面幅 (mm)	D (mm)	質量 (g)
101C4-6E	6	49.3	19.5	15	19.0	19.0	62.0
101C4-8E	8	49.8	19.5	16	19.0	19.0	62.0
101C4-10E	10	53.3	19.5	19	19.0	19.0	64.5

## メスねじタイプ

黄銅製



ステンレス製



品番	T ねじサイズ (Rc)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H 二面幅 (mm)	D (mm)	質量 (g)
101C4-2F	Rc1/8	48.0	10.0	19.5	19.0	19.0	67.5
101C4-4F	Rc1/4	48.0	10.0	19.5	19.0	19.0	60.5
※ S101C4-2F	Rc1/8	48.0	10.0	19.5	19.0	19.0	67.5
※ S101C4-4F	Rc1/4	48.0	10.0	19.5	19.0	19.0	60.5


※受注生産品

## オスねじタイプ

黄銅製



ステンレス製




品番	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H 二面幅 (mm)	D (mm)	質量 (g)
101C4-2M	R1/8	53.5	10.0	5.5	19.5	19.0	19.0	59.0
101C4-4M	R1/4	57.5	14.0	5.5	19.5	19.0	19.0	64.0
※ S101C4-2M	R1/8	53.5	10.0	5.5	19.5	19.0	19.0	59.0
※ S101C4-4M	R1/4	57.5	14.0	5.5	19.5	19.0	19.0	64.0

※受注生産品

## N2-1-1/4専用タイプ




品番:101C4-4T



## ナイロンコイルチューブ S1/4専用タイプ




品番:101C4-4S



## φ8ホース用タイプ



品番:101C4-4H



チューブ

クリップ  
チューブ

加工チューブ

プッシュワン  
継手

クイックシール  
継手

クリップ継手  
ケミフイット

竹のこ継手

制御切替・着脱  
シリーズ

治具・工具  
付属品

技術資料

参考資料