



ニップル

コネクタタイプ




品番	T ねじ サイズ (M)	L (mm)	L ₁ (mm)	A (mm)	H 二面幅 (mm)	D ₁ (mm)	d (mm)	質量 (g)
103N-M5	M5×0.8	17.5	9.0	4.0	8.0	3.5	2.5	2.5




品番	T ねじ サイズ (R)	L (mm)	L ₁ (mm)	A (mm)	H 二面幅 (mm)	D ₁ (mm)	d (mm)	質量 (g)
103N-2M	R1/8	23.0	9.0	11.0	10.0	3.5	3.0	8.0

エルボタイプ




品番	T ねじ サイズ (M)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	L ₃ (mm)	L ₄ (mm)	L ₅ (mm)	H ₁ 二面幅 (mm)	H ₂ 二面幅 (mm)	D ₁ (mm)	d (mm)	質量 (g)
103N-M5UL	M5×0.8	9.0	10.1	8.0	12.0	18.4	8.0	8.0	3.5	2.0	9.5




品番	T ねじ サイズ (R)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	L ₃ (mm)	L ₄ (mm)	L ₅ (mm)	A (mm)	H ₁ 二面幅 (mm)	H ₂ 二面幅 (mm)	H ₃ 二面幅 (mm)	D ₁ (mm)	d (mm)	質量 (g)
103N-2MUL	R1/8	9.0	18.9	8.0	12.0	18.4	8.5	8.0	8.0	10.0	3.5	4.2	15.5

U5チューブ専用 バープタイプ



品番	適用 チューブ タイプ	L (mm)	L ₁ (mm)	F (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	D ₃ (mm)	d (mm)	質量 (g)
103N-25H	U5-4×2.5	17.0	9.0	6.5	6.0	3.5	3.5	1.5	1.0
103N-40H	U5-6×4	18.5	9.0	8.0	6.0	5.7	3.5	3.0	1.5

U5チューブ専用 バープエルボタイプ



品番	適用 チューブ タイプ	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	L ₃ (mm)	L ₄ (mm)	L ₅ (mm)	F (mm)	H 二面幅 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	d (mm)	質量 (g)
103N-25HL	U5-4×2.5	9.0	15.9	8.0	12.0	18.4	6.5	8.0	3.5	3.5	1.5	9.5
103N-40HL	U5-6×4	9.0	17.4	8.0	12.0	18.4	8.0	8.0	3.5	5.7	3.0	10.0

チューブ

クリップ
チューブ

加工チューブ

プッシュ
継手

クイック
継手

クリップ
ケミフイット
継手

竹のこ
継手

制御切替・着脱
シリーズズ

治具・工具
付属品

技術資料

参考資料