

SFP

オイルス #500SP1 SL1 フラットプレート

選定の目安

製品紹介

樹脂系ヘアリング

複層系ヘアリング

金属系ヘアリング

エアヘアリング

スライドシフター

技術資料

会社案内




適用する幅、長さから Parts No. を選んでください。

(例)幅 28mm、長さ 150mm の場合


SFP - 28150

Parts No. でご指示ください。





● 運動方向は長さ方向です。

■ SLP との組み合わせ使用例



W=18、28、38、48



断面形状

Parts No.	幅	長さ	厚み		取付穴ピッチ		取付ボルト	
	W	L	T	公差	a	b	種類	個数
SFP-1875	18	75	10	+0.04 +0.01	15	45	M6 六角穴付	2
SFP-18100	18	100	10	+0.04 +0.01	25	50	M6 六角穴付	2
SFP-18125	18	125	10	+0.04 +0.01	25	75	M6 六角穴付	2
SFP-18150	18	150	10	+0.04 +0.01	25	100	M6 六角穴付	2
SFP-2875	28	75	10	+0.04 +0.01	15	45	M6 六角穴付	2
SFP-28100	28	100	10	+0.04 +0.01	25	50	M6 六角穴付	2
SFP-28125	28	125	10	+0.04 +0.01	25	75	M6 六角穴付	2
SFP-28150	28	150	10	+0.04 +0.01	25	100	M6 六角穴付	2
SFP-3875	38	75	10	+0.04 +0.01	15	45	M6 六角穴付	2
SFP-38100	38	100	10	+0.04 +0.01	25	50	M6 六角穴付	2
SFP-38125	38	125	10	+0.04 +0.01	25	75	M6 六角穴付	2
SFP-38150	38	150	10	+0.04 +0.01	25	100	M6 六角穴付	2
SFP-4875	48	75	10	+0.04 +0.01	15	45	M6 六角穴付	2
SFP-48100	48	100	10	+0.04 +0.01	25	50	M6 六角穴付	2
SFP-48125	48	125	10	+0.04 +0.01	25	75	M6 六角穴付	2
SFP-48150	48	150	10	+0.04 +0.01	25	100	M6 六角穴付	2