

### ③ サニタリー継手

## ISOヘルールユニオン継手



ISO Ferrule Union Fittings

ヘルール異径ローネックチーズ／ヘルールクロス  
Reducing Tee ends Ferrule(Low Neck)/Cross ends Ferrule

### ヘルール異径ローネックチーズ

### Reducing Tee ends Ferrule(Low Neck)

#### Type TEEVX-3C




Nom.size	ID1	ID2	A	B
※ 1.0 <sup>S</sup> × 8A	23	10.5	55	31
※ 1.0 <sup>S</sup> × 10A	23	14	55	31
※ 1.0 <sup>S</sup> × 15A	23	17.5	55	30.5
※ 1.5 <sup>S</sup> × 8A	35.7	10.5	70	38
※ 1.5 <sup>S</sup> × 10A	35.7	14	70	37.5
※ 1.5 <sup>S</sup> × 15A	35.7	17.5	70	37.5
1.5 <sup>S</sup> ×1.0 <sup>S</sup>	35.7	23	70	42
2.0 <sup>S</sup> ×1.0 <sup>S</sup>	47.8	23	82	50
2.0 <sup>S</sup> ×1.5 <sup>S</sup>	47.8	35.7	82	49
2.5 <sup>S</sup> ×1.0 <sup>S</sup>	59.5	23	105	57.5
2.5 <sup>S</sup> ×1.5 <sup>S</sup>	59.5	35.7	105	58
2.5 <sup>S</sup> ×2.0 <sup>S</sup>	59.5	47.8	105	58
3.0 <sup>S</sup> ×1.0 <sup>S</sup>	72.3	23	110	64.5
3.0 <sup>S</sup> ×1.5 <sup>S</sup>	72.3	35.7	110	66
3.0 <sup>S</sup> ×2.0 <sup>S</sup>	72.3	47.8	110	65
3.0 <sup>S</sup> ×2.5 <sup>S</sup>	72.3	59.5	110	62.5
3.5 <sup>S</sup> ×1.0 <sup>S</sup>	85.1	23	125	70.5
3.5 <sup>S</sup> ×1.5 <sup>S</sup>	85.1	35.7	125	71.5
4.0 <sup>S</sup> ×1.0 <sup>S</sup>	97.6	23	155	77
4.0 <sup>S</sup> ×1.5 <sup>S</sup>	97.6	35.7	155	77.5
Nom.size	ID1	ID2	A	B
※ 10A×8A	14	10.5	55	32
※ 15A×8A	17.5	10.5	55	34
※ 15A×10A	17.5	14	55	34

※SUS316Lのみ  
Only SUS316L

### ヘルールクロス

### Cross ends Ferrule

#### Type CROS-4C



Nom.size	ID	A	Mass kg
1.0 <sup>S</sup>	23	55	0.35
1.25 <sup>S</sup>	29.4	55	0.34
1.5 <sup>S</sup>	35.7	70	0.35
2.0 <sup>S</sup>	47.8	82	0.6
2.5 <sup>S</sup>	59.5	105	1.16
3.0 <sup>S</sup>	72.3	110	1.44
3.5 <sup>S</sup>	85.1	125	1.9
4.0 <sup>S</sup>	97.6	155	2.7

写真は3DCGです。