


**CPSE** 隔壁ストレート

RoHS対応



¥ P.725 CAD


単位：mm

形式	チューブ外径 øD	M	A	B	øP	チューブエンド C	対辺 H	G	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
CPSE3M-4	4	M9×0.5	10.9	29.7	9.5	10.9	10	3	10	3.3	TFLC-001
CPSE7M-6	6	M12×1	12.4	32.2	11.5	11.7	14	4	18	7.7	

■ E3・E7シリーズプラグ

**CPPE** ワンタッチ継手付ストレート

RoHS対応




¥ P.725 CAD

単位：mm

形式	チューブ外径 øD1	øD2	B	L	øP	チューブエンド C	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
CPPE3-4	4	3.5	21.1	9.2	8	10.9	4	4.2	TFLC-002
CPPE7-6	6	5.4	22.6	9.9	10	11.7	5	11.4	

**CPPE** ワンタッチ継手付エルボ

RoHS対応



¥ P.725 CAD

単位：mm

形式	チューブ外径 øD1	øD2	B	L	øP1	øP2	チューブエンド C	E	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
CPPE3L-4	4	3.5	16.2	9.2	8	8	11	15	4	3.5	TFLC-002
CPPE7L-6	6	5.4	19.1	9.9	10.5	10	11.6	16.4	6	8.8	