

ねじきりくんLTE型



外径用
スクリーオン/レバーロック





Fig 1



- M メートルねじ
- W ウィットねじ
- UNC/UNF ユニファイねじ
- R/Rc 管用テーパねじ

F94

ホルダ


部品

寸法(mm)

型番	在庫	高さ H	幅 B	全長 LF	刃先距離 WF	刃先高さ HF	頭部 LH	Fig	レバーピン	ボルト	敷板	敷板止め	レンチ
LTE R2020	●	20	20	125	25	20	25	1	LCL3S	LCS3TE	LSTE31-0	LSP3	LH025
LTE R2525	●	25	25	150	32	25	25	1	LCL3S	LCS3TE	LSTE31-0	LSP3	LH025
LTE R2525M22	●	25	25	150	32	25	28	1	LCL4S	LCS4	LSTE42-0	LSP4	LH030
LTE R3232P22	●	32	32	170	40	32	28	1	LCL4S	LCS4	LSTE42-0	LSP4	LH030

敷板の選定についてはF101をご参照ください。

Fig 1



インサート (サーメット)

寸法(mm)

種類	型番	参考型番	ピッチ		TT1500A	TT130A	コーナー半径 RE	X方向 PDX	Y方向 PDY	内接円 IC	厚さ S	さらい刃	適用ホルダ	Fig	
			mm	山数/インチ											
60° メートルねじ	TME 100R	16ER100ISO-TE	1.00	—	●	●	0.11	0.8	1.2	9.525	3.65	あり	LTE R2020 LTE R2525	1	
	TME 125R	16ER125ISO-TE	1.25	—	●	●	0.15	0.8	1.2	9.525	3.65	あり		1	
	TME 150R	16ER150ISO-TE	1.50	—	●	●	0.19	1.0	1.2	9.525	3.65	あり		1	
	TME 175R	16ER175ISO-TE	1.75	—	●	●	0.22	1.2	1.2	9.525	3.65	あり		1	
	TME 200R	16ER200ISO-TE	2.00	—	●	●	0.26	1.4	1.2	9.525	3.65	あり		1	
	TME 250R	16ER250ISO-TE	2.50	—	●	●	0.33	1.4	1.2	9.525	3.65	あり		1	
	TME 300R	16ER300ISO-TE	3.00	—	●	●	0.40	1.8	1.2	9.525	3.65	あり		1	
	TME 350R	22ER350ISO-TE	3.50	—	●	●	0.47	2.5	1.7	12.70	4.60	あり		LTE R2525M22	1
	TME 400R	22ER400ISO-TE	4.00	—	●	●	0.54	2.5	1.7	12.70	4.60	あり		LTE R3232P22	1
55° ウィットねじ	TME 1020R	16ER102060-TE	1.00~2.00	24~12	●	●	0.11	1.1	1.2	9.525	3.65	なし		1	
	TME 1530R	16ER153060-TE	1.50~3.00	16~8	●	●	0.19	1.6	1.0	9.525	3.65	なし		1	
	TWE 1410R	16ER141055-TE	—	14~10	●		0.21	1.4	1.2	9.525	3.65	なし		1	
60° ユニファイねじ	TWE 2416R	16ER241655-TE	—	24~16	●		0.11	1.1	1.2	9.525	3.65	なし	1		
	TUE 24R	16ER24UN-TE	—	24	●		0.12	0.8	1.2	9.525	3.65	あり	LTE R2020 LTE R2525	1	
	TUE 20R	16ER20UN-TE	—	20			0.15	0.8	1.2	9.525	3.65	あり		1	
	TUE 18R	16ER18UN-TE	—	18			0.17	1.0	1.2	9.525	3.65	あり		1	
	TUE 16R	16ER16UN-TE	—	16	●		0.20	1.2	1.2	9.525	3.65	あり		1	
	TUE 14R	16ER14UN-TE	—	14	●		0.23	1.2	1.2	9.525	3.65	あり		1	
	TUE 12R	16ER12UN-TE	—	12	●		0.28	1.4	1.2	9.525	3.65	あり		1	
	TUE 08R	16ER08UN-TE	—	8			0.43	1.8	1.2	9.525	3.65	あり		1	
55° 管用テーパねじ	TPE 28R	16ER28BSPT-TE	—	28			0.09	0.9	0.7	9.525	3.65	あり		1	
	TPE 19R	16ER19BSPT-TE	—	19	●		0.15	0.9	0.7	9.525	3.65	あり	1		
	TPE 14R	16ER14BSPT-TE	—	14	●		0.22	1.6	1.2	9.525	3.65	あり	1		
	TPE 11R	16ER11BSPT-TE	—	11	●		0.29	1.6	1.2	9.525	3.65	あり	1		

当インサートはLTE型/STE型ホルダのみで使用いただけます。