

2色表示式 デジタルフロースイッチ PFM5 Series



型式表示方法

分離型センサ部 PFM5 10 [] - C4 [] - 1 - [] - [] - [] - []

タイプ
5 分離型センサ部

定格流量範囲(流量レンジ)

10	0.2~10(5)L/min
25	0.5~25(12.5)L/min
50	1~50(25)L/min
11	2~100(50)L/min

※()は流体CO₂の場合

流量調整弁
無記号 なし
S 有

管接続口径

記号	内容	流量レンジ			
		10	25	50	11
01	Rc1/8	●	●	●	●
02	Rc1/4				●
N01	NPT1/8	●	●	●	
N02	NPT1/4				●
F01	G1/8*	●	●	●	
F02	G1/4*				●
C4	φ4(5/32")ワンタッチ管継手	●			
C6	φ6ワンタッチ管継手		●	●	●
C8	φ8(5/16")ワンタッチ管継手		●	●	●
N7	φ1/4"ワンタッチ管継手		●	●	●

※ISO228-1準拠

配管取出方向

無記号 ストレート
L 背面

※IN側・OUT側配管方向の組合せはオーダーメイドとなります。(P.249参照)

オーダーメイド
(P.229, 249を
ご参照ください。)

オプション2
(P.229をご参照ください。)

オプション1
(P.229をご参照ください。)

校正証明書

無記号 校正証明書なし
A 校正証明書付

※ともに書式は和英併記のみです。
和英以外の言語は特注となります。

取扱説明書

無記号 取扱説明書付(和英併記)
N 取扱説明書なし

出力仕様

記号	内容	適用表示部
1	アナログ出力(1-5V)	PFM30□
2	アナログ出力(4-20mA)	PFM31□

配管バリエーション

	ワンタッチ管継手付(C4, C6, C8, N7)		めねじ(01, 02, N01, N02, F01, F02)	
	ストレート(無記号)	背面(L)	ストレート(無記号)	背面(L)
流量調整弁なし (無記号)				
流量調整弁付 (S)				