

## L型クランプ

### L Clamps

- レール上を締め付け本体がスライドしますので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドル付タイプです。

#### ■標準型 (レールサイズ: 22 × 10.5mm)

品番	クランプ範囲	フトコロ深さ	全長	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
FC1210E	100	120	187	0.9	3,740
FC1215E	150	120	237	1	3,990
FC1220E	200	120	287	1.1	4,470
FC1225E	250	120	337	1.2	5,160
FC1230E	300	120	387	1.3	5,870
FC1240E	400	120	487	1.5	7,550

- 150mm クランプ時の最大締め付け圧: 6.5kN
- アダプタは、約 15° までの角度締め付けが出来ます。(止め輪付きアダプタ)
- オプションにてワークに傷を付けない樹脂製パッドも用意しています。



#### ■強力型スタンダードタイプ (レールサイズ: 27 × 13mm)

品番	クランプ範囲	フトコロ深さ	全長	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
FC1220	200	120	320	2	7,920
FC1225	250	120	370	2.1	8,340
FC1230	300	120	420	2.2	8,760
FC1240	400	120	520	2.5	9,580
FC1250	500	120	620	2.7	10,430
FC1260	600	120	720	3	11,250

- 150mm クランプ時の最大締め付け圧: 11.5kN
- 強力型は、ねじ頭部の六角 (対辺: 14mm) にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。
- 強力型のアダプタは、約 35° までの角度締め付けが出来ます。
- アダプタは、オプションにて V 型も用意しています。



#### ■強力型ヘビータイプ (レールサイズ: 30 × 15mm)

品番	クランプ範囲	フトコロ深さ	全長	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
FC1425H	250	140	388	2.8	9,500
FC1430H	300	140	438	3	10,800
FC1440H	400	140	538	3.3	11,640
FC1450H	500	140	638	3.7	12,800
FC1460H	600	140	738	3.9	13,500
FC1480H	800	140	938	4.6	15,430

- 150mm クランプ時の最大締め付け圧: 13.5kN
- 強力型は、ねじ頭部の六角 (対辺: 17mm) にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。
- 強力型のアダプタは、約 35° までの角度締め付けが出来ます。
- アダプタは、オプションにて V 型も用意しています。



#### ■強力型スーパーヘビータイプ (レールサイズ: 40 × 20mm)

品番	クランプ範囲	フトコロ深さ	全長	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
FC 1730SH	300	175	460	5.5	14,470
FC 1740SH	400	175	560	6.1	17,910
FC 1750SH	500	175	660	6.6	18,850
FC 1760SH	600	175	760	7.2	19,810
FC 1780SH	800	175	960	8.3	23,500
FC17100SH	1,000	175	1,160	9.4	27,230

- 150mm クランプ時の最大締め付け圧: 25.0kN
- 強力型は、ねじ頭部の六角 (対辺: 19mm) にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。
- 強力型のアダプタは、約 35° までの角度締め付けが出来ます。
- アダプタは、オプションにて V 型も用意しています。

