


SC series

単相 複巻




SC21 200・220V - 100・110V

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格		
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C					E	F
○ SC21-30	220V 200V 0	110V 100V 0	30VA	UP	77	88	92	55	49	35	4.5×8	4	4	A	約1.3kg	4,700
○ SC21-50			50VA	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	5,100
○ SC21-100			100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	A	約2.7kg	6,100
○ SC21-150			150VA	UP	108	98	118	75	56	48	6×10	4	4	A	約3.2kg	7,400
○ SC21-200			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	A	約4.4kg	8,700
○ SC21-250			250VA	UP	128	100	131	97	60	68	6.5×12	5	4	A	約4.6kg	10,300
○ SC21-300			300VA	UP	128	110	131	97	70	68	6.5×12	5	4	A	約5.3kg	10,700
○ SC21-500			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	14,500
○ SC21-750			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	20,700
○ SC21-1000			1KVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	22,600
○ SC21-1500			1.5KVA	UP	180	170	183	120	114		10×20		4	E	約19kg	33,600
○ SC21-2000			2KVA	UP	180	190	183	120	134		10×20		4	E	約22kg	38,500
○ SC21-3000			3KVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	B	約30kg	51,900
○ SC21-4000			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	B	約43kg	72,600
○ SC21-5000			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	B	約50kg	84,700
○ SC21-6000			6KVA	UP	250	260	270	170	168		10×20		5/8	B	約60kg	137,500
○ SC21-7500			7.5KVA	UP	260	260	370	150	180		11φ		8	B	約65kg	170,500
○ SC21-10K			10KVA	UP	290	280	430	150	190		13φ		8	B	約85kg	198,000
○ SC21-15K			15KVA	SB	330	300	460	200	190		13φ		10/12	B	約110kg	270,000
○ SC21-20K			20KVA	SB	340	350	500	200	200		17φ		10/10	H	約130kg	330,000


※「SC21」は旧品番のSCTです。

形状・寸法図

UP形 (ねじアップ式端子台)



UP形 (ねじアップ式端子台)



SB形 (バーク端子台)

