



電源トランス (ねじアップ式端子台)

TRANSFORMERS

SB-E series

単相 複巻

静電シールド付



SB11-E 100・110V - 100・110V - E

( ) 内の電圧はSB22-Eです

| 品番           | 仕様                          |                                       |        | 端子形状 | 外形寸法 (mm) |     |     | 取付寸法 (mm) |     |    | 取付穴 (mm) |   | 端子ネジ (mm) | 絶縁種類 | 重量      | 本体価格   |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|------|-----------|-----|-----|-----------|-----|----|----------|---|-----------|------|---------|--------|
|              | 1次電圧                        | 2次電圧                                  | 容量     |      | W         | D   | H   | A         | B   | C  | E        | F |           |      |         |        |
| ◎ SB11-30E   | 110V<br> <br>100V<br> <br>0 | 110V<br> <br>100V<br> <br>0<br> <br>E | 30VA   | UP   | 77        | 83  | 92  | 55        | 49  | 35 | 4.5×8    | 4 | 4         | A    | 約1.1kg  | 5,300  |
| ◎ SB11-50E   |                             |                                       | 50VA   | UP   | 77        | 90  | 92  | 55        | 54  | 35 | 4.5×8    | 4 | 4         | A    | 約1.2kg  | 5,500  |
| ◎ SB11-100E  |                             |                                       | 100VA  | UP   | 96        | 102 | 103 | 59        | 60  | 40 | 5.5×10   | 4 | 4         | E    | 約2.5kg  | 6,600  |
| ○ SB11-150E  |                             |                                       | 150VA  | UP   | 96        | 102 | 103 | 59        | 66  | 40 | 5.5×10   | 4 | 4         | E    | 約2.7kg  | 8,300  |
| ◎ SB11-200E  |                             |                                       | 200VA  | UP   | 108       | 117 | 118 | 75        | 73  | 48 | 6×10     | 4 | 4         | E    | 約4.2kg  | 9,400  |
| ◎ SB11-300E  |                             |                                       | 300VA  | UP   | 128       | 100 | 131 | 97        | 70  | 68 | 6.5×12   | 5 | 4         | E    | 約5.0kg  | 11,000 |
| ◎ SB11-500E  |                             |                                       | 500VA  | UP   | 146       | 122 | 145 | 110       | 72  | 76 | 6.5×12   | 5 | 4         | E    | 約7.0kg  | 15,200 |
| ◎ SB11-750E  |                             |                                       | 750VA  | UP   | 146       | 150 | 145 | 110       | 92  | 76 | 6.5×12   | 5 | 4         | E    | 約9.2kg  | 21,500 |
| ◎ SB11-1000E |                             |                                       | 1KVA   | UP   | 146       | 180 | 145 | 110       | 122 | 76 | 6.5×12   | 5 | 4         | E    | 約12.2kg | 23,100 |
| ◎ SB11-1500E |                             |                                       | 1.5KVA | UP   | 180       | 170 | 190 | 120       | 114 |    | 10×20    |   | 5         | B    | 約17.6kg | 35,200 |
| ◎ SB11-2000E |                             |                                       | 2KVA   | UP   | 180       | 190 | 190 | 120       | 134 |    | 10×20    |   | 5         | B    | 約22kg   | 39,100 |
| ◎ SB11-3000E |                             |                                       | 3KVA   | UP   | 200       | 190 | 220 | 138       | 144 |    | 10×20    |   | 5         | F    | 約30kg   | 52,800 |
| ◎ SB11-4000E |                             |                                       | 4KVA   | UP   | 250       | 220 | 240 | 170       | 148 |    | 10×20    |   | 5         | F    | 約40kg   | 73,700 |
| ◎ SB11-5000E |                             |                                       | 5KVA   | UP   | 250       | 240 | 240 | 170       | 168 |    | 10×20    |   | 5         | F    | 約47kg   | 85,800 |

SB22-E 200・220V - 200・220V - E

|              |                             |                                       |        |    |     |     |     |     |     |    |        |   |   |   |         |         |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------|---|---|---|---------|---------|
| ◎ SB22-30E   | 220V<br> <br>200V<br> <br>0 | 220V<br> <br>200V<br> <br>0<br> <br>E | 30VA   | UP | 77  | 83  | 92  | 55  | 49  | 35 | 4.5×8  | 4 | 4 | A | 約1.1kg  | 5,300   |
| ◎ SB22-50E   |                             |                                       | 50VA   | UP | 77  | 90  | 92  | 55  | 54  | 35 | 4.5×8  | 4 | 4 | A | 約1.2kg  | 5,500   |
| ◎ SB22-100E  |                             |                                       | 100VA  | UP | 96  | 102 | 103 | 59  | 60  | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 約2.5kg  | 6,600   |
| ○ SB22-150E  |                             |                                       | 150VA  | UP | 96  | 102 | 103 | 59  | 66  | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 約2.7kg  | 8,300   |
| ◎ SB22-200E  |                             |                                       | 200VA  | UP | 108 | 117 | 118 | 75  | 73  | 48 | 6×10   | 4 | 4 | E | 約4.2kg  | 9,400   |
| ◎ SB22-300E  |                             |                                       | 300VA  | UP | 128 | 100 | 131 | 97  | 70  | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約5.0kg  | 11,000  |
| ◎ SB22-500E  |                             |                                       | 500VA  | UP | 146 | 122 | 145 | 110 | 72  | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約7.0kg  | 15,200  |
| ◎ SB22-750E  |                             |                                       | 750VA  | UP | 146 | 150 | 145 | 110 | 92  | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約9.2kg  | 21,500  |
| ◎ SB22-1000E |                             |                                       | 1KVA   | UP | 146 | 180 | 145 | 110 | 122 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約12.2kg | 23,100  |
| ◎ SB22-1500E |                             |                                       | 1.5KVA | UP | 180 | 170 | 190 | 120 | 114 |    | 10×20  |   | 5 | B | 約17.6kg | 35,200  |
| ◎ SB22-2000E |                             |                                       | 2KVA   | UP | 180 | 190 | 190 | 120 | 134 |    | 10×20  |   | 5 | B | 約22kg   | 39,100  |
| ◎ SB22-3000E |                             |                                       | 3KVA   | UP | 200 | 190 | 220 | 138 | 144 |    | 10×20  |   | 5 | F | 約30kg   | 52,800  |
| ◎ SB22-4000E |                             |                                       | 4KVA   | UP | 250 | 220 | 240 | 170 | 148 |    | 10×20  |   | 5 | F | 約40kg   | 73,700  |
| ◎ SB22-5000E |                             |                                       | 5KVA   | UP | 250 | 240 | 240 | 170 | 168 |    | 10×20  |   | 5 | F | 約47kg   | 85,800  |
| ○ SB22-6000E |                             |                                       | 6KVA   | UP | 250 | 260 | 270 | 170 | 168 |    | 10×20  |   | 5 | F | 約51kg   | 143,000 |
| ○ SB22-7500E |                             |                                       | 7.5KVA | UP | 260 | 260 | 370 | 150 | 180 |    | 11φ    |   | 8 | F | 約65kg   | 176,000 |
| ○ SB22-10KE  |                             |                                       | 10KVA  | UP | 290 | 280 | 430 | 150 | 190 |    | 13φ    |   | 8 | F | 約80kg   | 203,500 |
| ○ SB22-15KE  |                             |                                       | 15KVA  | UP | 330 | 300 | 460 | 200 | 190 |    | 13φ    |   | 8 | H | 約90kg   | 275,000 |