



SL形

呼び形番	外形寸法			LMケース寸法						
	高さ M	幅 W	長さ L	取付穴位置			タップ S×ℓ	通しボルト 呼びS ₂	芯高さ J ±0.02	W ₁ ±0.02
				B	B ₁	C				
SL 6UU	18	30	48	20	5	36	M4×8	M3	9	15
SL 8UU	22	34	58	24	5	42	M4×8	M3	11	17
SL 10UU	26	40	68	28	6	46	M5×12	M4	13	20
SL 12UU	29	42	70	30.5	5.75	50	M5×12	M4	15	21
SL 13UU	30	44	75	33	5.5	50	M5×12	M4	15	22
SL 16UU	38.5	50	85	36	7	60	M5×12	M4	19	25
SL 20UU	42	54	96	40	7	70	M6×12	M5	21	27
SL 25UU	51.5	76	130	54	11	100	M8×18	M6	26	38
SL 30UU	59.5	78	140	58	10	110	M8×18	M6	30	39

注) 合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。
ご指定により耐食性に優れたステンレス鋼製リアプッシュLM-MG形も組込めます。

組合せリニアプッシュによる呼び形番例

組合せリニアプッシュ	呼び形番例	
両シール付き	SL 13UU	標準在庫品
シールなし	SL 13	受注生産品
ステンレス鋼両シール付き	SL 13MUU	受注生産品