


FBL 35S形



単位:mm

レール長さ L (±0.8)	ストローク S (±3)	取付穴寸法							取付穴個数		許容荷重 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	G	インナ レール	アウト レール		
305	229	—	152.4	254.0	—	149.2	260.3	273.0	4	7	490	0.6
356	279	—	203.2	304.8	—	200.0	311.1	323.8	4	7	400	0.7
406	305	—	254.0	355.6	—	250.8	361.9	374.6	4	7	390	0.8
457	330	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	5	8	380	0.9
508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	5	8	330	1.0
559	406	254.0	406.4	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	5	8	320	1.1
610	432	279.4	457.2	558.8	288.9	454.0	565.1	577.8	5	8	310	1.2
660	483	304.8	508.0	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	5	8	280	1.3
711	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	5	8	270	1.4

注)許容荷重・質量は製品2本を1組としたときの値になります。

呼び形番の構成例

FBL35S +457L

呼び形番

レール全長(mm表示)