


CFT形(給脂タップ穴付きカムフォロア(円筒外輪)), CFT-M形(ステンレス鋼製)
 CFT-R形(給脂タップ穴付きカムフォロア(球面外輪)), CFT-MR形(ステンレス鋼製)




スタッド径 d	呼び形番	主要寸法											肩の寸法 f (最小)	
		外径 D	外輪幅 C	ねじ G	G ₁	B	全長			C ₁	S ₁	d ₂		r _{min}
6	CFT 6	16	11	M6×1	8	12	28	16	—	0.6	M6×0.75*	—	0.3	11
8	CFT 8	19	11	M8×1.25	10	12	32	20	—	0.6	M6×0.75*	—	0.3	13
10	CFT 10	22	12	M10×1.25	12	13	36	23	—	0.6	M6×0.75*	—	0.3	15
10	CFT 10-1	26	12	M10×1.25	12	13	36	23	—	0.6	M6×0.75*	—	0.3	15
12	CFT 12	30	14	M12×1.5	13	15	40	25	6	0.6	M6×0.75	3	0.6	20
12	CFT 12-1	32	14	M12×1.5	13	15	40	25	6	0.6	M6×0.75	3	0.6	20
16	CFT 16	35	18	M16×1.5	17	19.5	52	32.5	8	0.8	PT 1/8	3	0.6	24
18	CFT 18	40	20	M18×1.5	19	21.5	58	36.5	8	0.8	PT 1/8	3	1	26
20	CFT 20	52	24	M20×1.5	21	25.5	66	40.5	9	0.8	PT 1/8	4	1	36
20	CFT 20-1	47	24	M20×1.5	21	25.5	66	40.5	9	0.8	PT 1/8	4	1	36
24	CFT 24	62	29	M24×1.5	25	30.5	80	49.5	11	0.8	PT 1/8	4	1	40
24	CFT 24-1	72	29	M24×1.5	25	30.5	80	49.5	11	0.8	PT 1/8	4	1	40
30	CFT 30	80	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1	PT 1/8	4	1	46
30	CFT 30-1	85	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1	PT 1/8	4	1	46
30	CFT 30-2	90	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1	PT 1/8	4	1	46

注) シールの使用温度は80℃以下です。

* のグリース給脂タップは頭部のみに加工されています。

呼び形番の構成例



注) 総ころタイプはスタッド径6~30に対応します。