




NAST-ZZ形(分離形、円筒外輪、側板付き)、NAST-ZZR形(分離形、球面外輪、側板付き)



NAST-ZZ形




NAST-ZZUU形



R500

NAST-ZZR形



R500

NAST-ZZUUR形

単位:mm

呼び形番	主要寸法								基本定格荷重		トラック負荷容量		限界回転数* min ⁻¹	質量 g
	内径 d _i	外径 D	B	C	a	e ₁	e ₂	油穴 d ₁	C kN	C ₀ kN	円筒外輪 kN	球面外輪 kN		
NAST 6ZZ	6	19	14	13.8	14	2.5	0.8	1.5	4.12	4.55	3.53	1.37	20000	24.5
NAST 8ZZ	8	24	14	13.8	17.5	2.5	0.8	1.5	5.68	5.89	4.51	1.86	17000	39
NAST 10ZZ	10	30	16	15.8	23.5	2.5	0.8	2.0	9.7	9.67	6.86	2.45	15000	65
NAST 12ZZ	12	32	16	15.8	25.5	2.5	0.8	2.0	10.4	10.9	7.35	2.74	13000	75
NAST 15ZZ	15	35	16	15.8	29	2.5	0.8	2.0	12.3	14.3	8.04	3.14	10000	83
NAST 17ZZ	17	40	20	19.8	32.5	3	1	2.0	17.4	20.9	11.8	3.72	9500	135
NAST 20ZZ	20	47	20	19.8	38	3	1	2.5	19.2	24.5	13.8	4.61	8500	195
NAST 25ZZ	25	52	20	19.8	43	3	1	2.5	20.7	28.4	15.3	5.29	7000	225
NAST 30ZZ	30	62	25	24.8	50.5	4	1.2	3.0	30.3	45.4	22.1	6.66	5500	400
NAST 35ZZ	35	72	25	24.8	53.5	4	1.2	3.0	32.2	50.6	25.7	8.13	5000	550
NAST 40ZZ	40	80	26	25.8	61.5	4	1.2	3.0	35.7	61.1	30.3	9.31	4000	710
NAST 45ZZ	45	85	26	25.8	66.5	4	1.2	3.0	37.1	66.4	31.1	10.1	4000	760
NAST 50ZZ	50	90	26	25.8	76	4	1.2	3.0	38.7	71.8	34	11	3500	830

注) ※はシールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで、シール付きの場合はこの値の40%まで許容できます。

ステンレス鋼製も対応できますのでTHKにお問い合わせください。

シールの使用温度は80℃以下です。

呼び形番の構成例

NAST 25 ZZ UU R

シール付き