

ドリル径	シャンク径	全長	刃長
Dc	Ds	L	ℓ

JIS

CD-S LH

弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル 左刃
仕様特長



*アイコンについてはP28参照



■溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれみぞA形の左刃のセンタ穴ドリルです。

スライラル
タップ
(止り穴用)

スライラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハンド
ドリル

超硬
タップ

タロー
ドリル


特殊
ねじ
タップ
簡易検査
ツール

管用
タップ

カ
ッタ
カ
ール

ダイ
ス

セン
タル
タ
穴
工
具



品区: 51

呼び Dc × θ × Ds	商品コード	Ds (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	形状	メーカー希望 小売価格
0.5 × 60° × 3.5	CY0.5-L	3.5	35	0.5	1	¥ 3,510*
0.7 × 60° × 3.5	CY0.7-L	3.5	35	0.7	1	¥ 2,820*
0.8 × 60° × 3.5	CY0.8-L	3.5	35	0.8	1	¥ 2,410*
0.9 × 60° × 4	CY0.9-L	4	35	0.9	1	¥ 2,260*
1 × 60° × 4	CY1.0-L	4	35	1	1	¥ 1,980*
1.2 × 60° × 5	CY1.2-L	5	40	1.2	1	¥ 1,810*
1.5 × 60° × 5	CY1.5-L	5	40	1.5	1	¥ 1,550*
2 × 60° × 6	CY2.0-L	6	45	2	1	¥ 1,730*
2.5 × 60° × 7.7	CY2.5-L	7.7	50	2.5	1	¥ 2,110*
3 × 60° × 7.7	CY3.0-L	7.7	55	3	1	¥ 2,110*
4 × 60° × 10	CY4.0-L	10	65	4.5	1	¥ 4,210*
5 × 60° × 11	CY5.0-L	11	78	5.5	1	¥ 4,550*
6 × 60° × 16	CY6.0-L16	16	90	6.5	1	¥ 10,900*
6 × 60° × 18	CY6.0-L	18	90	6.5	1	¥ 15,300*

*=特定流通品(受注生産品)

*改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。

Think threads with
YAMAWA

JIS
CE-6

771