

ドリル径	シャンク径	全長	刃長
Dc	Ds	L	ℓ

JIS

CD-Q LH


弱ねじれ溝A形90° センタ穴ドリル 左刃
仕様特長



*アイコンについてはP28参照



■90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれみぞA形の左刃のセンタ穴ドリルです。溝のねじれが弱いいため比較的硬めの材料に適しています。



品区: 51

呼び Dc × θ × Ds	商品コード	Ds (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	形状	メーカー希望 小売価格
1 × 90° × 4	CY1.0Q-L	4	35	1	1	¥ 2,370*
1.2 × 90° × 5	CY1.2Q-L	5	40	1.2	1	¥ 2,170*
1.5 × 90° × 5	CY1.5Q-L	5	40	1.5	1	¥ 1,860*
2 × 90° × 6	CY2.0Q-L	6	45	2	1	¥ 2,080*
2.5 × 90° × 7.7	CY2.5Q-L	7.7	50	2.5	1	¥ 2,520*
2.5 × 90° × 8	CY2.5Q8L	8	50	2.5	1	¥ 2,710*
3 × 90° × 7.7	CY3.0Q-L	7.7	55	3	1	¥ 2,520*
3 × 90° × 8	CY3.0Q8L	8	55	3	1	¥ 2,710*
4 × 90° × 10	CY4.0Q-L	10	65	4.5	1	¥ 5,060*
5 × 90° × 12	CY5.0Q12L	12	78	5.5	1	¥ 6,770*
6 × 90° × 18	CY6.0Q-L	18	90	6.5	1	¥ 18,400*

スライラル
タップ
(止り穴用)

スライラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハンド
ブド

超硬
ブ

タロー
プル

特殊ねじ
タップ
簡易検査ツール

管
ブ

カヘリ
タカ
ール

ダイ
ス

センタ
穴
ドリル
工具

JIS
CE-20

Think threads with
YAMAWA

*=特定流通品(受注生産品)
*改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。

785