

ドリル径	シャンク径	全長	刃長
Dc	Ds	L	ℓ

JIS

CD-Q V


コーティング弱ねじれ溝A形90° センタ穴ドリル
仕様特長



*アイコンについてはP28参照



■90°のセンタ穴加工で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれみぞA形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。



品区: 51

呼び Dc × θ × Ds	商品コード	Ds (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	形状	メーカー希望 小売価格
1 × 90° × 4	VCY1.0Q	4	35	1	1	¥ 3,730*
1.5 × 90° × 5	VCY1.5Q	5	40	1.5	1	¥ 3,370*
2 × 90° × 6	VCY2.0Q	6	45	2	1	¥ 3,550*
2.5 × 90° × 7.7	VCY2.5Q	7.7	50	2.5	1	¥ 4,150*
3 × 90° × 7.7	VCY3.0Q	7.7	55	3	1	¥ 4,150*
4 × 90° × 10	VCY4.0Q	10	65	4.5	1	¥ 6,680*
5 × 90° × 11	VCY5.0Q	11	78	5.5	1	¥ 7,220*
6 × 90° × 18	VCY6.0Q	18	90	6.5	1	¥ 20,700*

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

タ
ハン
プド

超
硬
プ

タ
ロー
プ
ル

特殊
ねじ
タップ
検査
ツール

タ
管
用
プ

カ
ヘ
リ
タ
カ
ール

ダ
イス

セン
タル
タ
穴
工
具

※=特定流通品(受注生産品)
*改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。

Think threads with
YAMAWA

JIS
CE-22

787