

# 六角頭の色々

※六角ビス・六角ボルトにビッドは付属していません



プラボックス8号  
120×200×55

記号	8号プラ箱
ボ90	113本
ボ105	97本
ボ120	86本
定価	4,070円
ケース	6ボックス

## 六角ボックスビス

材料径  $\phi 4.0$  ネジ径 5.7mm  
材質: 鉄鋼線、クロメート

記号	六角	六角	六角
ボ90 (5.7×90)		六角 8.0	 (線材径 $\phi 4.0$ ) 焼入れしてあります
ボ105 (5.7×105)		六角 8.0	 (線材径 $\phi 4.0$ ) 焼入れしてあります
ボ120 (5.7×120)		六角 8.0	 (線材径 $\phi 4.0$ ) 焼入れしてあります

# フレキ&パーチクルビス

## 在庫限りで 廃番商品 フレキビスFタイプ

材質: 鉄鋼線、クロメート  
頭径 7.1 ネジ径 3.8mm



硬いコンパネに最適!  
頭がもぐります



記号	12号プラ箱
F25	775本
F28	710本
F41	502本
F45	445本
F51	420本
定価	1,600円
ケース	6ボックス

## 六角太ボックスビス

材料径  $\phi 6.0$  ネジ径 8.0mm  
材質: 鉄鋼線、クロメート

記号	六角	六角	六角
太ボ90 (8.0×90)		六角 8.0	 (線材径 $\phi 6.0$ ) 焼無し
太ボ105 (8.0×105)		六角 8.0	 (線材径 $\phi 6.0$ ) 焼無し
太ボ120 (8.0×120)		六角 8.0	 (線材径 $\phi 6.0$ ) 焼無し

記号	8号プラ箱
太ボ90	58本
太ボ105	48本
太ボ120	41本
定価	4,070円
ケース	6ボックス

## パーチクルビスPAタイプ

パーチクル止めに最適! 堅木にもききます。

材質: 鉄鋼線、クロメート  
頭径 6.5 ネジ径 3.7mm



下穴空け  
特殊カット  
入りガラクラク

記号	12号プラ箱
PA37	535本
PA40	435本
PA50	365本
定価	1,760円
ケース	6ボックス

## 六角ネジボルト

材料径  $\phi 6.0$  ネジ径 8.0mm  
材質: 鉄鋼線、クロメート

記号	六角	六角	六角
六角ネジボルト 150 (11.5×150)		六角 17	 (線材径 $\phi 8.0$ ) 焼無し

記号	紙箱
六角ネジボルト150	50本×4 (200本)
定価	41,800円

ボビット8mm	ビニール袋入
定価	1,320円
ケース	10本

## ボビット

