

AD-1682

¥40,000(税込価格¥42,000) / JANコード: 4981046651400

充電式バッテリー・ユニット



■ 電源のない場所でも天びんが使用可能

使用可能なイー・アンド・デイ製天びん一覧

使用可能な天びん	連続使用時間 (使用条件により時間は変わります。)
SV, (HX)	5 時間
GX-K, GF-K, GP	6 時間
GH, GF, GR, GX, HR202i, HR300i, AD-1690, (FC, FP, HM, HP)	8 時間
ET-W, HR60, HR120, HR200, (HF)	16 時間
EK-H, (EK-G, EW-G)	28 時間
HD, (HC)	66 時間

★EK-i/EW-iシリーズは、別売品EK-W-09iをご使用ください。
FZ-i/FX-i/FX-iWP/FX-CT/FX-GDシリーズは、別売品FX-i-09JAをご使用ください。
FC-i/FC-Siシリーズは、別売品FC-02iをご使用ください。
EJシリーズには使用できません。

AD-8526

¥45,000(税込価格¥47,250) / JANコード: 4981046603010

イーサネット・コンバータ



- 弊社の天びんやはかりのRS-232C出力をコンピュータのイーサネット (LAN)ポートに接続するためのコンバータ
- ネットワークを利用した計量データの管理が可能
- データ通信ソフトウェア「WinCT-Plus」が付属
- 接続ケーブル 標準装備


※ 接続される機種によって、接続ケーブルが異なります。ご注文時に接続機種をご指定ください。

AD-8526と接続するために必要となるインタフェース

適合機種	天秤・台はかり側の インタフェースオプション
GX, GF, GX-K, GF-K, GP, GR, HR, (FP)	不要 (D-sub25P, 標準付属)
EK-i, EW-i, FC-i, FC-Si, HR-i, AD-4212C	不要 (D-sub9P, 標準付属)
EK-H, ET-W, (EK-G, EW-G)	OP-03 (D-sub25P)
EJ	OP-03 (D-sub9P)
HV-G, HV-WP, HW-G, HW-WP, HW-G(大型)	不要 (Din7P, 標準付属)
(FG)	OP-03 (Din7P)
(FS, FS-KL)	OP-03 (Din8P)
FG-L, FG-M	OP-23 (Din8P)
HC-i	OP-03 (Din7P)
FT	OP-04 (D-sub25P)
FT-i	OP-05 (D-sub9P)

★GHシリーズは、別売品GH-08をご使用ください。
FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWP/FX-CT/FX-GDシリーズは、別売品FX-i-08JAをご使用ください。
AD-4212A/Bシリーズは、別売品AD-4212A-08をご使用ください。

AX-USB-25P/9P/DIN USBコンバータ・ケーブルセット



■ 弊社の天びんやはかりの計量データ(シリアル)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット
※ お使いの計量器に合わせて3種類からお選びください。

モデル名	AX-USB-25P	AX-USB-9P	AX-USB-DIN
天秤・秤側	D-SuB25P	D-Sub9P	DIN
付属ケーブル コンバータ	D-Sub25P-D-Sub9P(約203cm)	D-Sub9P-D-Sub9P(約179cm)	DIN-D-Sub9P(約205cm)
PC側	USB	USB	USB
対応可能な 天びん・台はかり	GR/HR/GX/GF/GX-K/GF-K/ AD-4212A/AD-4212B/GP/ EK-H/ET-W/FT/HD/MS/MX/ MF/ML/SV / (HA/FP/HC)	GH/HR-i/FZ-i/FX-i/FX-iWP/ FX-CT/FX-GD/EK-i/EW-i/ EJ/FC-i/FC-Si/FT-i/ AD-1690	HV-G/HW-G/HV-WP/ HW-WP/FG/HW-G(大型)/ HC-i / (FS)
標準価格(税込価格)	¥10,000(¥10,500)		¥13,000(¥13,650)

ACアダプタ

該当製品	ACアダプタ型式	標準価格(税込価格)
EK-G / EK-H / EW-G	AX-TB101	¥3,500 (¥3,675)
AD-6101C / AD-6105P / AD-6106P / AD-6106BP / AD-6107P	AX-TB105	¥4,500 (¥4,725)
FC / FC-i / FC-Si	AX-TB109	¥3,500 (¥3,675)
FZ-i / FZ-iWP / FZ-CT / AD-4212A / AD-4212B / ET-W / ET-WR / FX / FX-CT / FX-GD / FX-i / FX-iWP / FY / GF / GF-K / GH / GR / GX / GX-K / HF / HM / HP / HR / HR-i / AD-1690	AX-TB109 または AX-TB237	¥3,500 (¥3,675)
AD-4212C	AX-TB237	¥3,500 (¥3,675)
FP / FR / GP / HA / HA-A / HA-M / HX / SV	AX-TB135A	¥4,500 (¥4,725)
EJ / EK-i / EW-i / FS / FS-KL / HC / HC-i / HD / AD-8920A	AX-TB162	¥4,500 (¥4,725)
FG / FV / FW / HT / HL / HL-i / HL-WP / HV-A / HV-GL / HW-A / HW-GL / SG / SH / SJ / SK / SK-WP / SL / SL-WP / AD-6105W / AD-6106L / AD-6106W / AD-6107W / AD-6207A/B / AD-6208A/B / AD-6121A / AD-6122	AX-TB196	¥3,000 (¥3,150)

※FS-i, FT, FT-i, HV/HW-GV, HV/HW-WP, HW-GV(大型), ST, SU-2000K, MF, ML, MS, MX, SFはAC電源です。

RS-232Cケーブル

■ 天びん / はかりと、PCを接続するためのケーブル(2m)

対象機種: GR / HR / GX / GF / GX-K / GF-K / AD-4212A /
AD-4212B / GP / EK-H / ET-W / FT / HC / HD / (HA/FP)

● AX-KO1710-200(D-sub25P-D-sub9P) ¥9,000(税込価格¥9,450)

● AX-KO445-200(D-sub25P-D-sub25P) ¥11,000(税込価格¥11,550)

対象機種: HV-G / HW-G / HV-WP / HW-WP / FG / HW-G(大型) /
HC-i / (FS)

● AX-KO1786-200(Din7P-D-sub9P) ¥9,000(税込価格¥9,450)

● AX-KO577A-200(Din7P-D-sub25P) ¥9,000(税込価格¥9,450)

対象機種: GH / HR-i / FZ-i / FZ-iWP / FZ-CT / FX-i / FX-iWP / FX-CT /
FX-GD / EK-i / EW-i / EJ / FC-i / FC-Si / FT-i / AD-1690

● AX-KO2466-200(D-sub9P-D-sub9P) ¥5,000(税込価格¥5,250)

● AX-KO1710-200(D-sub9P-D-sub25P) ¥9,000(税込価格¥9,450)

対象機種: SU-2000K

● AX-KO3586-200(パラ線-D-sub9P) ¥4,500(税込価格¥4,725)

● AX-KO3587-200(パラ線-D-sub25P) ¥4,500(税込価格¥4,725)

※FS-iに関しては、P.42をご覧ください。