

ポケットロガー AD-1688 計量データロガー

電子天びん・はかりの計量値を保存
離れた場所や・クリーンルーム・複数の計量器使用に



- 約5000の計量データを日付・時刻入りで保持
- 保存した計量データは、CSVファイルにてUSBポートから簡単にPCへ取込み可能(専用ソフト不要)
- 専用電源不要(計量器やPCに接続するだけで使用可能)
- 離れた場所や、クリーンルームなど、PCやプリンタが持ち込めない場所に最適
- GLP出力の記憶も可能(天びんのメモリ機能がなくても、記憶した本機をPCにつなげればデータを取り込める)
- 持ち運び時には防塵防滴構造: IP65
- 接続ケーブル4本を付属
(RS-232C-25P/9P/DIN、USB延長ケーブル)
- A&D製天びん・はかり全機種に対応
※一部未対応の機種がございますので、ホームページにてご確認ください。
- 特許申請中


キャップ
装着時
IP65

適合機種	RS-232Cインターフェースを持つA&Dの計量器
専用電源	不要(計量器またはパソコンより供給)
対応OS	Windows 2000/XP/Vista
サイズ	55(W)x103(D)x16.5(H)mm
質量	約60g
付属品	RS-232C通信ケーブル(3種)〈各1m〉、USB延長ケーブル〈0.5m〉
標準価格(税込価格)	¥18,000(¥18,900)
JANコード	4981046604437

※他社機器への接続は、未検証のため、動作の保証はいたしかねます。

AD-8527 クイックUSBアダプタ

電子天びん・はかりの計量値をリアルタイムにPCへ送信
特別なソフト不要で送信可能



- RS-232Cからの計量データをリアルタイムにPC(USBポート)へ送信可能 ※データの保持はしません。
- PCのOSに依存しないので、安定した通信が可能
- 計量データは簡単にExcelやWordにも直接入力可能(専用ソフト不要)
- 専用電源不要(計量器やPCに接続するだけで使用可能)
- 持ち運び時には防塵防滴構造: IP65
- 接続ケーブル4本を付属
(RS-232C-25P/9P/DIN、USB延長ケーブル)
- A&D製天びん・はかり全機種に対応
※一部未対応の機種がございますので、ホームページにてご確認ください。
- 特許申請中

キャップ
装着時
IP65

適合機種	RS-232Cインターフェースを持つA&Dの計量器
専用電源	不要(計量器またはパソコンより供給)
対応OS	Windows 2000/XP/Vista
サイズ	55(W)x103(D)x16.5(H)mm
質量	約60g
付属品	RS-232C通信ケーブル(3種)〈各1m〉、USB延長ケーブル〈0.5m〉
標準価格(税込価格)	¥16,000(¥16,800)
JANコード	4981046604444

※他社機器への接続は、未検証のため、動作の保証はいたしかねます。

AD-8512

¥108,000(税込価格¥113,400) / JANコード: 4981046603027

コンパレータ

- RS-232C、またはカレントループにより送信されるデータを表示
- 電子天びん、電子台はかり等に接続し比較
- 比較結果をリレー出力(HI/GO/LOの3点出力)
- RS-232CのデータをBCDのデータに変換
- 接続ケーブルは別売



AD-8951

¥85,000(税込価格¥89,250) / JANコード: 4981046603034

コンパレータライト

- コンパレータより信号を受け、結果を赤、緑、黄のランプが点灯し表示
- 接続ケーブルは別売

別売品

- AX-KO507-W200(DIN-DIN 2m) ¥4,000(税込価格¥4,200)
- AX-KO507-S200(DIN-パラ線 2m) ¥3,500(税込価格¥3,675)
- AX-KO1557-W200 ¥4,000(税込価格¥4,200)

※機種と出力オプションにより異なりますので、お問い合わせください。



AD-1651

¥25,000(税込価格¥26,250) / JANコード: 4981046651103

バイブロスプーン

- 粉体の微量採取、調配合用のハンディタイプ振動スプーン
- 無段階可変の周波数共振方式。フィードバック制御出力により、簡単自動計り込み計量が可能



AX-SW128

¥5,500(税込価格¥5,775) / JANコード: 4981046603041

フットスイッチ

対象機種

- GH/GR/HR/GX-K/GF-K/GX/GF/ET-W/GP/FC-SI/FC-i/FW/FT-i*/FT*/SU-2000K*/(FC)*
- (次の機種も使用可能 HA/HM/HF/HX/FP/HP)

フットスイッチ取付に際しては、お客様にてプラグやコネクタとの接続作業が、必要となります。

*印の機種で使用する際には、別売の出力が必要です。

FT、FT-i、SU-2000Kに関しては、P.43、P.44をご覧ください。

