



外形寸法 (mm)

SW シリーズ




モデル	A	B	C	D	E	F	G
SW-6KS/15KS	250	250	202	480	98	179	353.5
SW-15KM/30KM/60KM/150KM	300	380	331	601	117.5	228	722.5
SW-60KL/150KL	390	530	481	751	126.5	318	722.5

SC シリーズ(一体型)



モデル	A	B	C	D	E	F
SC-30KAM/60KAM/150KAM	300	380	300	543	117	220
SC-60KAL/150AKL	390	530	440	688	123	300


SE シリーズ(一体型)



モデル	A	B	C	D	E	F
SE-30KAM/60KAM/150KAM	300	380	300	582	118	220
SE-60KAL/150KAL	390	530	440	732	128	300


SC/SE シリーズ(セパレート型)

計量部



モデル	A	B	C	D	E	F
SC-30KBM/60KBM/150KBM	300	380	300	406	117	220
SC-60KBL/150KBL	390	530	440	550	123	300
SE-30KBM/60KBM/150KBM	300	380	300	400	118	220
SE-60KBL/150KBL	390	530	440	550	128	300

表示部



SW 別売品

- HC-02i 鉛バッテリー (受注生産) ¥10,000 (税込価格¥10,500)  
(ユアサコーポレーション社のNP4-6をお使いいただけます。)
- SW-03\*1 RS-232C/コンパレータ・リレー出力 ¥15,000 (税込価格¥15,750)
- SW-04\*1 RS-422/485出力 ¥19,000 (税込価格¥19,950)
- SW-11 表示部スタンド ¥10,000 (税込価格¥10,500)
- AD-8121B コンパクト・プリンタ ¥65,000 (税込価格¥68,250)
- AD-1688\*2 計量データロガー ¥18,000 (税込価格¥18,900)
- AD-8526\*2 イーサネット・コンバータ(データ収集ソフト WinCT-Plus付) ¥45,000 (税込価格¥47,250)
- AD-8527\*2 クイックUSBアダプタ ¥16,000 (税込価格¥16,800)
- AX-K03285-320 PC用ケーブルユニット 3m(D-Sub9P) ¥13,000 (税込価格¥13,650)
- AX-K03341-320 AD-8121B用ケーブルユニット 3m ¥13,000 (税込価格¥13,650)

\*1 SW-03とSW-04は同時に使用できません。使用時、はかりの防水・防塵性能はIP65になります。  
\*2 SW-03(RS-232C)と、市販のジェンダーチェンジャーが別途必要となります。

SC/SE 別売品

- SCE-02\*1 USBインタフェース ¥7,500 (税込価格¥7,875)
  - SCE-03\*1 RS-232C/コンパレータ・リレー出力 ¥15,000 (税込価格¥15,750)
  - AD-8121B コンパクト・プリンタ ¥65,000 (税込価格¥68,250)
  - AD-1688\*2 計量データロガー ¥18,000 (税込価格¥18,900)
  - AD-8526\*2 イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付) ¥45,000 (税込価格¥47,250)
  - AX-K03285-320 PC用ケーブルユニット 3m(D-Sub9P) ¥13,000 (税込価格¥13,650)
  - AX-K03341-320 AD-8121B用ケーブルユニット 3m ¥13,000 (税込価格¥13,650)
- \*1 SCE-02とSCE-03は同時に使用できません。  
SCE-02使用時、表示部は防水・防塵仕様にはなりません。  
SCE-03使用時、はかりの防水・防塵性能はIP65になります。  
\*2 SCE-03(RS-232C)と、市販のジェンダーチェンジャーが別途必要となります。

JCSS校正、証明書の発行も承ります。ACSS校正サービスシステムにより、天秤・はかり・各種計測機器の校正証明、定期点検など総合的にサポートします。詳しくはお近くの弊社営業所、またはお客様相談センターへお問合せください。

はかりを精度高くお使いいただくために、ぜひ校正用分銅のご利用をお勧めします。

AND 株式会社 エーアンド・デイ

- 本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6126(代) FAX.03-5391-6129
- 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
  - 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
  - 東京営業課 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
  - 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
  - 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
  - 静岡出張所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
  - 名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683
  - 大阪営業所 TEL.06-4805-1200(代) FAX.06-4805-1201
  - 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
  - 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お客様相談センター  
**0120-957-513**  
受付時間: 9:00~12:00, 13:00~17:00  
(土・日・祝日、年末年始、夏期休暇は除く)