

EK-i

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.01g~
分解能1/60,000~
電子天びん

コンパクトで高分解能!
使用場所を選びません〈内蔵バッテリー〉(別売)

ひょう量120g~12000g、最小表示0.01g~1g



RS-232Cインターフェース (D-Sub9Pオス)
標準装備

g・個数・%モード
3つのモードが切換え可能

コンパレータ表示
「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利

ステンレス製計量皿
SUS304

ACA!(計数精度自動向上機能)搭載
Automatic Counting Accuracy Improvement

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
AD-8121Bとの接続により可能

軽量・コンパクト設計

バックライト付大型液晶
文字高16mm

2電源方式
※ACアダプタ(標準付属品)、または内蔵バッテリー(別売品)

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品EK-i-KはP.64をご覧ください。

モデル	EK-410i	EK-610i	EK-4100i	EK-6100i
ひょう量	400g	600g	4000g	6000g
最小表示	0.01g		0.1g	
個数モード	最大計測数	40,000個	60,000個	40,000個
	計数可能最小単重	0.01g		0.1g
	サンプル数	5、10、25、50または100個		
パーセントモード	100%登録最小質量	1g		10g
	パーセント最小表示	0.1%		
計量皿寸法	φ110mm(丸皿)		170(W)×133(D)mm(角皿)	
標準価格(税抜)	¥41,800	¥49,800	¥39,800	¥49,800
JANコード	4981046601054	4981046601061	4981046601078	4981046601085
JCSS校正料金(税抜)*1	¥18,000			

※1 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

モデル	EK-120i	EK-200i	EK-300i	EK-600i	EK-1200i	EK-2000i	EK-3000i	EK-6000i	EK-12Ki
ひょう量	120g	200g	300g	600g	1200g	2000g	3000g	6000g	12000g
最小表示	0.01g			0.1g				1g	
個数モード	最大計測数	12,000個	20,000個	30,000個	6,000個	12,000個	20,000個	30,000個	6,000個
	計数可能最小単重	0.01g			0.1g				1g
	サンプル数	5、10、25、50または100個							
パーセントモード	100%登録最小質量	1g			10g			100g	
	パーセント最小表示	0.1%							
計量皿寸法	φ110mm(丸皿)			170(W)×133(D)mm(角皿)					
標準価格(税抜)	¥41,800			¥39,800					
JANコード	4981046600163	4981046600170	4981046600187	4981046600194	4981046600224	4981046600231	4981046600248	4981046600255	4981046600262
JCSS校正料金(税抜)*1	¥18,000								

※1 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

別売品

EKW-04i*	コンパレータ出力(ブザー、リレー出力) (ブザー音60dB(本体正面1mでの測定))	AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000(税抜)
		AD-8920A	外部表示器	¥12,000(税抜)
EKW-07i	床下ひょう量金具 (EK-4100i/6000i/6100i/12Ki用)	AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000(税抜)
		AX-USB-9P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000(税抜)
EKW-09i**	内蔵バッテリー(ニッケル水素充電電池)	AX-KO2466-200	RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)	¥5,000(税抜)
EJ-12JA	キャリングケース	AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120mℓ、材質アルミ)2個セット(銀色)	¥3,000(税抜)
AD-1687	環境ロゴカー		宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120mℓ、材質アルミ)2個セット(黒色)	¥3,000(税抜)
AD-1688	計量データロガー	AX-CARATPAN-BJA	保護カバー5枚セット(丸皿用)	¥3,000(税抜)
AD-8121B	コンパクト・プリンタ		ACアダプタ(標準付属品)	¥4,500(税抜)
AD-8126	ミニプリンタ	AX-3005824-5S		
AD-8526	イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付)	AX-TB162		

*印の別売品は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

※15時間充電、約9時間使用可(バックライトオフ時)