

HL-i

乾電池別売
ACアダプタ別売

最小表示 0.1g~

コンパクトスケール



バリューパック

本体に、全部がついたお得なパック

- ステンレス皿
- ACアダプタ
- 収納ケース
- 乾電池 (モニター用)



各種産業から、学校、家庭、ホビーまで
保管にも便利なコンパクトスケール

ひょう量200g~2000g、最小表示0.1g~1g

本体を立てて保管可能

省スペース

計量結果ホールド可能

HOLDキーを押すだけの簡単操作

オートパワーオフ

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF

風袋引き機能

容器をのせた状態でゼロ表示可能

ステンレス製計量皿

(別売品) SUS304

2電源方式

※ ACアダプタ (別売品)、または乾電池 (別売)

モデル	バリューパック HL-200i-JAC	バリューパック HL-2000i-JAC	HL-200i	HL-2000i
ひょう量	200g	2000g	200g	2000g
最小表示	0.1g	1g	0.1g	1g
計量皿寸法	φ130mm		φ130mm	
電源	ACアダプタまたは 単3形乾電池×4個 (別売) 使用		ACアダプタ (別売品) または 単3形乾電池×4個 (別売) 使用	
標準価格 (税抜)	¥12,000		¥10,000	
JANコード	4981046601580	4981046601597	4981046601092	4981046601108
JCSS校正料金 (税抜) ※1	¥15,000			

※1 工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

別売品

AX-TB196 ACアダプタ ¥3,000 (税抜)
AX-O43008052 ステンレス皿 ¥2,000 (税抜)
AX-O93008304 収納ケース ¥2,000 (税抜)

ステンレス皿、ACアダプタ
バリューパック: 標準装備
HL-200i/2000i: 別売

HT-120

乾電池別売
ACアダプタ別売

最小表示 0.01g

スタンダード・コンパクトスケール



ケース付
ステンレス皿標準装備

高精度10mg計量

宝石や真珠計量に便利な選べる表示

ひょう量120g、最小表示0.01g

コンパクトサイズ

省スペースで移動も容易

高精度計量0.01g

ステンレス皿標準/水準器/足コマ/ケース付

選べる表示単位

グラム/カラット/もんめ (真珠計量用単位)

オートパワーオフ

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF

風袋引き機能

容器をのせた状態でゼロ表示可能

2電源方式

※ ACアダプタ (別売品)、または乾電池 (別売)

モデル	HT-120
ひょう量	120g / 600ct / 32mom
最小表示	0.01g / 0.05ct / 0.005mom
計量皿寸法	φ70mm
電源	ACアダプタ (別売品) または単3形乾電池×4個 (別売) 使用
標準価格 (税抜)	¥22,000
JANコード	4981046602099
JCSS校正料金 (税抜) ※1	¥18,000

※1 工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

計量皿の材質=SUS304

別売品

AX-TB196 ACアダプタ ¥3,000 (税抜)