


## A10511 PPサドル

浮き上がり配管各種用のPPバンド。

- 「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
- パイプの種類に応じてご使用ください。 ●屋内配管用としてご使用ください。
- 固定にはAピン、ビスをご使用ください。 ●ポリプロピレン製。



### 品番コード A10511 PPサドル

単位(mm)

PPサドル(SGP用)ホワイト色								
サイズコード	サイズ	適合管外径	P	L	入個数		使用台座番号	備考(旧サイズ)
					袋(個)	ケース(個)		
0575	GP10	17.3	41	62	20	500	1~5	G- 2
0580	GP15	21.7	41	62	20	400	1~5	G- 4
0594	GP20	27.2	48	67.5	20	400	6~7	G- 6
0607	GP25	34.0	56	79.5	20	280	8~9	G- 9
0611	GP32	42.7	65	90	20	160	10~11	G- 11
0626	GP40	48.6	75	100	20	120	12~13	G- 12
0645	GP50	60.5	95	119.5	10	90	14	G- 14

PPサドル(SGP用)アイボリー色								
サイズコード	サイズ	適合管外径	P	L	入個数		使用台座番号	備考(旧サイズ)
					袋(個)	ケース(個)		
0650	GP20	27.2	48	67.5	20	400	6~7	サ-6

PPサドル(銅管用)ナチュラル色								
サイズコード	サイズ	適合管外径	P	L	入個数		使用台座番号	備考(旧サイズ)
					袋(個)	ケース(個)		
0664	CU15	15.88	41	62	20	600	1~5	T- 1
0679	CU19	19.05	41	62	20	500	1~5	T- 3
0683	CU20	22.22	41	62	20	400	1~5	T- 5
0698	CU25	28.58	48	67.5	20	360	6~7	T- 7
0715	CU32	34.92	56	79.5	20	280	8~9	T- 9
0720	CU40	41.28	65	90	20	160	10~11	T- 11
0734	CU50	53.98	75	100	10	110	12~13	T- 13

PPサドル(被覆鋼管用)アイボリー色								
サイズコード	サイズ	適合管外径	P	L	入個数		使用台座番号	備考(旧サイズ)
					袋(個)	ケース(個)		
0838	PC15	25.7	48	67.5	20	400	6~7	PC- 6
0842	PC20	31.2	56	79.5	20	300	8~9	PC- 8
0857	PC25	37.6	65	90	20	200	10~11	PC-10
0861	PC32	46.3	75	100	20	120	12~13	PC-12
0556	PC40	52.2	75	100	10	110	12~13	PC-40

PPサドル被覆フレキパイプ用ホワイト色								
サイズコード	サイズ	適合管外径	P	L	入個数		使用台座番号	備考(旧サイズ)
					袋(個)	ケース(個)		
0970	FT20	20	41	62	20	500	1~5	F-3

PPサドル(VP用)ホワイト色								
サイズコード	サイズ	適合管外径	P	L	入個数		使用台座番号	備考(旧サイズ)
					袋(個)	ケース(個)		
0819	VP20	26	48	67.5	20	400	6~7	C-6

PPサドル(VP用)ベージュ色								
サイズコード	サイズ	適合管外径	P	L	入個数		使用台座番号	備考(旧サイズ)
					袋(個)	ケース(個)		
0823	VP40	48	75	100	20	120	12~13	A-12

PPサドル(VP用)グレー色								
サイズコード	サイズ	適合管外径	P	L	入個数		使用台座番号	備考(旧サイズ)
					袋(個)	ケース(個)		
0749	VP13	18	41	62	20	500	1~5	V- 2
0753	VP16	22	41	62	20	400	1~5	V- 4
0768	VP20	26	48	67.5	20	400	6~7	V- 6
0772	VP25	32	56	79.5	20	300	8~9	V- 8
0787	VP30	38	65	90	20	200	10~11	V- 10
0791	VP40	48	75	100	20	120	12~13	V- 12
0804	VP50	60	95	119.5	10	90	14	V- 14

PPサドル(VP・ドレン用)アイボリー色								
サイズコード	サイズ	適合管外径	P	L	入個数		使用台座番号	備考(旧サイズ)
					袋(個)	ケース(個)		
1215	VP20	26	48	67.5	20	400	6~7	
1220	VP25	32	56	79.5	20	300	8~9	
1234	VP30	38	65	90	20	200	10~11	
1249	VP40	48	75	100	20	120	12~13	