

blank plate

BLANK PLATE



適合規格等

blank plate



器具を取り外したボックスや、壁面の不用となった穴をカバーするためのプレートです。

blank plate

●プレートねじ付です。

形状寸法 Dimension	材質 Material	ステンレス(ボックス直取付) Stainless P=83.5 L=115		新金(取付枠取付) Aluminum P=101 L=120	
		型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
 1ヶ用ボックス用 1 Gang Box Mounted Blank		K41S	340	K1041A	400
 2ヶ用ボックス用 2 Gang Box Mounted Blank		K42S	690	K1042A	790
 3ヶ用ボックス用 3 Gang Box Mounted Blank		K43S	1,170	K1043A	1,390

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

blank plate用ゴムパッキング

形状寸法 Dimension	ステンレス用 For Stainless P=83.5 L=123		新金用 For Aluminum P=101 L=128	
	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
 1ヶ用ボックス用 1 Gang Box Mounted Blank	K41用パッキング	170	K1041用パッキング	190
 2ヶ用ボックス用 2 Gang Box Mounted Blank	K42用パッキング	310	K1042用パッキング	380


※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

プレートの材質と特長について

エンブラ


耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性に優れたナイロン樹脂製です。金属製プレートとは異なり、通電することはありません。また有害物質を含まない難燃材【UL94 V-0】仕様で、かつ自己消火性も兼ね備えているので、高いレベルでの安全性を保つことができます。

また定格帯(電圧)別に100V(黄色)、200V(青色)、400V(赤色)の表示があるので、安全を期する工場や建設現場、電算室など、電圧を表示する必要がある場所での使用に最適です。



ステンレス

硬度が強いほか、耐食性・耐火性などの特性を備えているステンレス材を採用したプレートです。



新金

丈夫で非常に軽量の、耐食性に優れた美しいアルミ合金製です。四隅に丸みがついている、スタイリッシュなプレートとなっています。



K
プレート

blank plate

詳しい製品の取扱い方法に関しましては、[巻頭カラーページ](#)「製品の取扱い方法」に掲載されていますので、ご覧ください。



K-7