

# PVT/PVT-50H/ PVHLT/PVLT series




重量物の方向転換や金型ラック等に使用されるプレインベアテーブルです。  
 テーブル形状や寸法、ボールピッチ等は変更可能です。  
 ※特注品も承っております。ご希望の仕様等がございましたらお気軽にお申し付けください。

スチール製/STEEL

※ ステンレス製についてはご相談下さい。

## PVT series




プレインベアテーブルのスタンダードモデルです。  
 あらゆるカスタマイズに対応しております。

使用方向/Use Direction  
 上向き/Upward

型式/Model	A	B	C	自重/Weight	使用プレインベア
PVT-6	600mm	P100×5=500mm	16-φ9	19.8kg	PV30 (36個)
PVT-9	900mm	P100×8=800mm	16-φ9	43.0kg	PV30 (81個)

● PV30…推奨使用荷重/294 N (30 kgf) ※ 搬送物最大積載荷重 500 kg



## PVT-50H series [ゴミ排出穴付プレインベア使用]



オリジナル球面


中荷重ゴミ排出タイププレインベアを搭載したPVTの上位モデルです。



使用方向/Use Direction  
 上向き/Upward

型式/Model	A	B	C	自重/Weight	使用プレインベア
PVT-6-50H	600mm	P100×5=500mm	16-φ9	19.8kg	PV50H (36個)
PVT-9-50H	900mm	P100×8=800mm	16-φ9	43.0kg	PV50H (81個)

● PV50H…推奨使用荷重/490 N (50 kgf) ※ 搬送物最大積載荷重 600 kg



## PVHLT series [ハンドル駆動式テーブルリフター]




ハンドル操作により内部に格納されたプレインベアが、  
 テーブル面より上下致します。

使用方向/Use Direction  
 上向き/Upward

型式/Model	A	B	自重/Weight	使用プレインベア
PVHLT-6	600mm	P100×5=500mm	76.0kg	PV30 (36個)
PVHLT-9	900mm	P100×8=800mm	120.0kg	PV30 (81個)

● PV30…推奨使用荷重/294 N (30 kgf) ※ 搬送物最大積載荷重 300 kg



## PVLT series [エア駆動式テーブルリフター]



エア切り替えスイッチの操作により内部に格納された  
 プレインベアが、テーブル面より上下致します。  
 ※推奨使用エア圧/0.5MPa

使用方向/Use Direction  
 上向き/Upward

型式/Model	A	B	自重/Weight	使用プレインベア
PVLT-6	600mm	P100×5=500mm	54.1kg	PV30 (36個)
PVLT-9	900mm	P100×8=800mm	81.2kg	PV30 (81個)

● PV30…推奨使用荷重/294 N (30 kgf) ※ 搬送物最大積載荷重 500 kg

