

Fastening

AXマルチビス




なめない! 折れない! 四角対応! アンカー不要のALC用ビス&コンクリート用ビス

- ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上です。
- 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめなくビスが落ち難い。



■コンクリート用

特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!!




ナベ (ステンレスコーティング) 四角ビットNo.2 (SQ2-PH2 110) 付

コード	品番	サイズ	引張強度	入数	標準価格	箱入数	JANコード
0100-3579	MBC-425N	4×25mm	2.9kN	145本	3,000円	30	4528235 503012
0100-3580	MBC-432N	4×32mm	5.7kN	126本	3,000円	30	4528235 503029

■ALC用

下穴なしで簡単作業!! コンクリートビスとしても使用可能!!



ナベ (ステンレスコーティング) 四角ビットNo.2 (SQ2-PH2 110) 付

コード	品番	サイズ	引張強度	入数	標準価格	箱入数	JANコード
0100-3571	MBA-538N	38mm	1.2kN	84本	3,000円	30	4528235 501018
0100-3572	MBA-545N	45mm	1.4kN	69本	3,000円	30	4528235 501025
0100-3573	MBA-560N	60mm	2.0kN	48本	3,000円	30	4528235 501032
0100-3574	MBA-575N	75mm	2.4kN	40本	3,000円	30	4528235 501049

■ (ステンレスコーティング) 四角ビットNo.2 (SQ2-PH2 110) 付

コード	品番	サイズ	引張強度	入数	標準価格	箱入数	JANコード
0100-3581	MBC-425S	4×25mm	2.9kN	145本	3,000円	30	4528235 503036
0100-3582	MBC-432S	4×32mm	5.7kN	126本	3,000円	30	4528235 503043

- プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。
- 先端部部分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。

※引張強度 (コンクリート圧縮強度 20N/mm²) は当社内での試験値です。参考値としてご使用の際は、約40%までの数値でお考えください。

※ねじり破断強度: 6.6N.m

■ (ステンレスコーティング) 四角ビットNo.2 (SQ2-PH2 110) 付

コード	品番	サイズ	引張強度	入数	標準価格	箱入数	JANコード
0100-3575	MBA-538S	38mm	1.2kN	84本	3,000円	30	4528235 502015
0100-3576	MBA-545S	45mm	1.4kN	69本	3,000円	30	4528235 502022
0100-3577	MBA-560S	60mm	2.0kN	48本	3,000円	30	4528235 502039
0100-3578	MBA-575S	75mm	2.4kN	40本	3,000円	30	4528235 502046

- プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込み、作業性が短縮できます。
 - ALCビスですが、プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
 - 部材の付け替えでの再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも可能です。
 - 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚しません。
- ※引張強度 (A社ALC材使用) は当社内での試験値です。参考値としてご使用の際は約30%までの数値でお考え下さい。
- ※ねじり破断強度: 9.5N.m
- ※適正回転数及び適正締込みトルク数: 回転数500回転/分 トルク1.5~2.5N.m

AXマルチビス・マルチドリルビス 徳用箱



なめない! 折れない! 四角対応!
コストパフォーマンスに優れた徳用箱入



標準価格: 7,000円
(各種、各サイズ共)



マルチドリルビス 5mm (厚鉄板用)

ナベ (ユニクロ)

コード	品番	入数	JANコード
0100-3815	MBT-519NB	300本	4528235 501919
0100-3816	MBT-525NB	260本	4528235 501926
0100-3817	MBT-535NB	200本	4528235 501933
0100-3818	MBT-550NB	150本	4528235 501940
0100-3819	MBT-570NB	90本	4528235 501957

ナベ (ステンレスコーティング)

コード	品番	入数	JANコード
0100-3824	MBS-519NB	230本	4528235 502114
0100-3825	MBS-525NB	190本	4528235 502121
0100-3826	MBS-535NB	150本	4528235 502138
0100-3827	MBS-550NB	110本	4528235 502145
0100-3828	MBS-570NB	70本	4528235 502152

■ (ユニクロ)

コード	品番	入数	JANコード
0100-3820	MBT-525SB	260本	4528235 501964
0100-3821	MBT-535SB	200本	4528235 501971
0100-3822	MBT-550SB	150本	4528235 501988
0100-3823	MBT-570SB	90本	4528235 501995

■ (ステンレスコーティング)

コード	品番	入数	JANコード
0100-3829	MBS-525SB	190本	4528235 502169
0100-3830	MBS-535SB	150本	4528235 502176
0100-3831	MBS-550SB	110本	4528235 502183
0100-3832	MBS-570SB	70本	4528235 502190

マルチドリルビス 4mm (鉄板用)

ナベ (ユニクロ)

コード	品番	入数	JANコード
0100-3801	MBT-413NB	590本	4528235 501773
0100-3802	MBT-416NB	480本	4528235 501780
0100-3803	MBT-419NB	430本	4528235 501797
0100-3804	MBT-425NB	320本	4528235 501803
0100-3805	MBT-430NB	280本	4528235 501810
0100-3806	MBT-440NB	220本	4528235 501827
0100-3807	MBT-450NB	190本	4528235 501834

ナベ (ステンレスコーティング)

コード	品番	入数	JANコード
0100-3808	MBS-413NB	420本	4528235 501841
0100-3809	MBS-416NB	370本	4528235 501858
0100-3810	MBS-419NB	320本	4528235 501865
0100-3811	MBS-425NB	240本	4528235 501872
0100-3812	MBS-430NB	210本	4528235 501889
0100-3813	MBS-440NB	160本	4528235 501896
0100-3814	MBS-450NB	140本	4528235 501902

マルチビス (コンクリート用)

ナベ (ステンレスコーティング)

コード	品番	入数	JANコード
0100-3841	MBC-425NB	370本	4528235 502282
0100-3842	MBC-432NB	320本	4528235 502299

マルチビス (ALC用)

ナベ (ステンレスコーティング)

コード	品番	入数	JANコード
0100-3833	MBA-538NB	230本	4528235 502206
0100-3834	MBA-545NB	190本	4528235 502213
0100-3835	MBA-560NB	130本	4528235 502220
0100-3836	MBA-575NB	110本	4528235 502237

■ (ユニクロ)

コード	品番	入数	JANコード
0100-3845	MBT-413SB	590本	4528235 502466
0100-3846	MBT-416SB	480本	4528235 502473
0100-3847	MBT-419SB	430本	4528235 502480
0100-3848	MBT-425SB	320本	4528235 502497
0100-3849	MBT-430SB	280本	4528235 502503
0100-3850	MBT-440SB	220本	4528235 502510
0100-3851	MBT-450SB	190本	4528235 502527

■ (ステンレスコーティング)

コード	品番	入数	JANコード
0100-3852	MBS-413SB	420本	4528235 502534
0100-3853	MBS-416SB	370本	4528235 502541
0100-3854	MBS-419SB	320本	4528235 502558
0100-3855	MBS-425SB	240本	4528235 502565
0100-3856	MBS-430SB	210本	4528235 502572
0100-3857	MBS-440SB	160本	4528235 502589
0100-3858	MBS-450SB	140本	4528235 502596

■ (ステンレスコーティング)

コード	品番	入数	JANコード
0100-3843	MBC-425SB	370本	4528235 502305
0100-3844	MBC-432SB	320本	4528235 502312

■ (ステンレスコーティング)

コード	品番	入数	JANコード
0100-3837	MBA-538SB	230本	4528235 502244
0100-3838	MBA-545SB	190本	4528235 502251
0100-3839	MBA-560SB	130本	4528235 502268
0100-3840	MBA-575SB	110本	4528235 502275