







## レール、水準器 ◀ オプティカルベース ▶

## レール、水準器

RoHS 適合品

ダウンロード

2DCAD

↑ C-210-(1)~(4)  
小型X型レール↑ C-211-(1)P/(2)P  
X型レールキャリア↑ C-212-(1)/(2)  
X型レールスタンド↑ C-216P  
T型キャリア

## 特長 Sales Point

- アルミ製のX型レールです。
- 専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。
- シール付メモリが付属しています。
- 専用のキャリア(X型キャリア C-211-(1)P、C-211-(2)P)はM16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。
- レールスタンド、T型キャリアでX型レールを固定・保持することができます。

製品番号	製品名	価格	レール長	質量
C-210-(1)	小型X型レール L=500	¥15,000	500mm	1.4kg
C-210-(2)	小型X型レール L=1000	¥25,000	1,000mm	2.8kg
C-210-(3)	小型X型レール L=1500	¥35,000	1,500mm	4.2kg
C-210-(4)	小型X型レール L=2000	¥40,000	2,000mm	5.7kg
C-211-(1)P	X型レールキャリア W=40	¥7,500	—	0.2kg
C-211-(2)P	X型レールキャリア W=80	¥8,500	—	0.3kg
C-212-(1)	X型レールスタンド	¥25,000	—	0.5kg
C-212-(2)	X型レールスタンド(水平出し機構付)	¥30,000	—	0.7kg
C-216P	T型キャリア	¥17,000	—	0.5kg



↑ C-165-(1)/(2)、C-166-(3)

## 特長 Sales Point

- 気泡管を備えた水準器です。
- 取り付け穴を利用して機器への取り付け・組込みができます。
- 丸型と平行度測定にも使用できる精密型があります。

製品番号	製品名	価格	感度	質量
C-165-(1)	丸型水準器	¥12,000	—	0.13kg
C-165-(2)	丸型水準器(簡易型)	¥3,500	—	0.01kg
C-166-(3)	精密水準器	¥28,000	1mにつき 0.05mm(10 <sup>''</sup> )	0.22kg

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。オプティカル  
ベースオプティカル  
アクセサリオプティカル  
エレメント精密  
調整

定盤

ベース

レール

水準器

ベース  
板

スタンド

ポット

マグネット  
スタンドクロス  
シリンダ