

レデューサー

●材質…真鍮

(2個価格)

品番	ねじ径		価格	税込価格(10%)
	雄	雌		
EA141AE-12	R1/4"	Rc1/8"	430円	473円
EA141AE-23	R3/8"	Rc1/4"	560円	616円
EA141AE-24	R1/2"	Rc1/4"	700円	770円
EA141AE-34	R1/2"	Rc3/8"	760円	836円

ニップル[R]

●材質…真鍮

品番	ねじ径(R)		価格	税込価格(10%)
	雄	雌		
EA141AV-351	1/8"	1/8"	110円	121円
EA141AV-352	1/4"	1/8"	160円	176円
EA141AV-353	1/4"	1/4"	160円	176円
EA141AV-354	3/8"	1/8"	340円	374円
EA141AV-355	3/8"	1/4"	250円	275円
EA141AV-356	3/8"	3/8"	240円	264円
EA141AV-357	1/2"	1/4"	490円	539円
EA141AV-358	1/2"	3/8"	490円	539円
EA141AV-359	1/2"	1/2"	460円	506円
EA141AV-361	3/4"	3/4"	840円	924円

エルボ

●材質…真鍮

(2個価格)

品番	ねじ径		価格	税込価格(10%)
	雄	雌		
EA141AG-11	R1/8"	Rc1/8"	680円	748円
EA141AG-21	R1/4"	Rc1/8"	760円	836円
EA141AG-22	R1/4"	Rc1/4"	890円	979円
EA141AG-32	R3/8"	Rc1/4"	960円	1,056円
EA141AG-33	R3/8"	Rc3/8"	1,780円	1,958円

エルボ[R]

●材質…真鍮

品番	ねじ径(R)		価格	税込価格(10%)
	雄	雌		
EA141AA-21	1/8"	1/8"	410円	451円
EA141AA-22	1/4"	1/8"	540円	594円
EA141AA-23	3/8"	1/8"	690円	759円
EA141AA-24	1/2"	1/8"	1,100円	1,210円
EA141AA-26	3/4"	1/8"	1,890円	2,079円

管ねじの表示記号について

テーパードネジ「R」は、ねじの締めこみによって漏れを止めようとするときなどに使用されます。通常、シール剤やシールテープ等を用い、頻繁に取外しをしない箇所に使用されています。

平行ねじ「G」はすべてのねじ山に均等に圧力を分散させる構造で、主に取外しが頻繁に行われる箇所で使用され、シールテープではなく、Oリングやパッキンを使用します。

種類	種類	旧表示	新表示
		管ねじ	雄ねじ
管ねじ	雌ねじ	PF_	G_
	雄ねじ	PS_	記号なし
種類	種類	旧表示	新表示
		テーパードネジ	雄ねじ
管ねじ	雌ねじ	PT_	Rc_
	平行雌ねじ	PS_	Rp_

レデューサー

(ドイツ)

●高品質で頑丈です
●材質…真鍮

LUDECKE (2個価格)

品番	ねじ径		価格	税込価格(10%)
	雄	雌		
EA141AW-12	G1/4"	G1/8"	380円	418円
EA141AW-23	G3/8"	G1/4"	430円	473円
EA141AW-24	G1/2"	G1/4"	580円	638円
EA141AW-34	G1/2"	G3/8"	500円	550円
EA141AW-46	G3/4"	G1/2"	1,760円	1,936円
EA141AW-48	G1"	G1/2"	4,060円	4,466円

中間ソケット

●材質…真鍮

(2個価格)

品番	ねじ径(Rc)		価格	税込価格(10%)
	雄	雌		
EA141AF-1	1/8"	1/8"	560円	616円
EA141AF-2	1/4"	1/4"	700円	770円
EA141AF-3	3/8"	3/8"	1,390円	1,529円
EA141AF-4	1/2"	1/2"	2,020円	2,222円
EA141AF-12	1/8"	1/4"	700円	770円
EA141AF-23	1/4"	3/8"	1,390円	1,529円

エルボ(45°)

●材質…真鍮

(2個価格)

品番	ねじ径		価格	税込価格(10%)
	雄	雌		
EA141AG-2	R1/4"	Rc1/4"	920円	1,012円

チーズ[Rc]

●材質…真鍮

品番	ねじ径(Rc)		価格	税込価格(10%)
	雄	雌		
EA141AA-31	1/8"	1/8"	730円	803円
EA141AA-32	1/4"	1/8"	980円	1,078円
EA141AA-33	3/8"	1/8"	1,630円	1,793円
EA141AA-34	1/2"	1/8"	2,720円	2,992円

中間ニップルソケット

●材質…真鍮

品番	ねじ径		価格	税込価格(10%)
	雄	雌		
EA141AY-121	UNF1/4"	Rc1/8"	350円	385円
EA141AY-126	M6	Rc1/8"	350円	385円

コントロール銅管

●肉厚…1mm
先端部拡大

品番	銅管外径	仕上外径	全長	価格	税込価格(10%)
EA436BB-11	6mm	8.0mm	10m	9,180円	10,098円
EA436BB-12	6mm	8.0mm	20m	18,400円	20,240円
EA436BB-13	6mm	8.0mm	50m	41,600円	45,760円
EA436BB-15	8mm	10.2mm	10m	14,100円	15,510円
EA436BB-16	8mm	10.2mm	20m	28,200円	31,020円
EA436BB-17	8mm	10.2mm	50m	67,500円	74,250円
EA436BB-19	10mm	12.2mm	10m	19,900円	21,890円
EA436BB-20	10mm	12.2mm	20m	38,000円	41,800円

●空気圧あるいは油圧の伝導による自動制御装置の配管用に。
●接続はリングジョイントを使用して下さい。
●被覆に塩化ビニールを使用していますので屋外使用の際は耐候性を考慮し、銅管もしくは耐候性のあるフレキシブル管などの中に通して使用して下さい。

ニップル[G]

(ドイツ)

●37'内テーパード付
●材質…真鍮

LUDECKE (2個価格)

品番	ねじ径(G)		価格	税込価格(10%)
	雄	雌		
EA141AV-11	1/8"	1/8"	410円	451円
EA141AV-12	1/4"	1/8"	520円	572円
EA141AV-22	1/4"	1/4"	520円	572円
EA141AV-23	3/8"	1/4"	620円	682円
EA141AV-24	1/2"	1/4"	1,060円	1,166円
EA141AV-33	3/8"	3/8"	620円	682円
EA141AV-34	1/2"	3/8"	890円	979円
EA141AV-44	1/2"	1/2"	930円	1,023円

中間ニップルソケット[R×Rc]

●材質…真鍮

(2個価格)

品番	ねじ径		価格	税込価格(10%)
	雄	雌		
EA141AJ-12	R1/8"	Rc1/4"	700円	770円
EA141AJ-21	R1/4"	Rc1/8"	560円	616円
EA141AJ-23	R1/4"	Rc3/8"	1,390円	1,529円
EA141AJ-32	R3/8"	Rc1/4"	700円	770円
EA141AJ-34	R3/8"	Rc1/2"	2,020円	2,222円
EA141AJ-43	R1/2"	Rc3/8"	1,390円	1,529円

エルボ[Rc]

●材質…真鍮

品番	ねじ径(Rc)		価格	税込価格(10%)
	雄	雌		
EA141AA-1	1/8"	1/8"	540円	594円
EA141AA-2	1/4"	1/8"	690円	759円
EA141AA-3	3/8"	1/8"	1,100円	1,210円
EA141AA-4	1/2"	1/8"	1,890円	2,079円

チーズ[R]

●材質…真鍮

品番	ねじ径(R)		価格	税込価格(10%)
	雄	雌		
EA141AA-41	1/8"	1/8"	660円	726円
EA141AA-42	1/4"	1/8"	730円	803円
EA141AA-43	3/8"	1/8"	980円	1,078円
EA141AA-44	1/2"	1/8"	1,630円	1,793円
EA141AA-46	3/4"	1/8"	2,720円	2,992円

六角キャップ

●材質…真鍮

品番	ねじ径(Rc)	価格	税込価格(10%)
EA141AD-21	1/8"	390円	429円
EA141AD-22	1/4"	450円	495円
EA141AD-23	3/8"	580円	638円
EA141AD-24	1/2"	720円	792円
EA141AD-26	3/4"	1,300円	1,430円

なまし銅管

品番	銅管外径	肉厚	全長	価格	税込価格(10%)
EA436BA-6	6mm	1mm	20m	8,600円	9,460円
EA436BA-8	8mm	1mm	20m	11,900円	13,090円
EA436BA-10	10mm	1mm	20m	15,200円	16,720円

ニップル[G]

●材質…真鍮

品番	ねじ径(G)		価格	税込価格(10%)
	雄	雌		
EA141AV-151	1/8"	1/8"	110円	121円
EA141AV-152	1/4"	1/8"	170円	187円
EA141AV-153	1/4"	1/4"	160円	176円
EA141AV-155	3/8"	1/4"	270円	297円
EA141AV-156	3/8"	3/8"	250円	275円
EA141AV-157	1/2"	1/4"	540円	594円
EA141AV-158	1/2"	3/8"	540円	594円
EA141AV-159	1/2"	1/2"	430円	473円

中間ニップルソケット[R×G]

●材質…真鍮

(2個価格)

品番	ねじ径		価格	税込価格(10%)
	雄	雌		
EA141AJ-11A	R1/8"	G1/8"	710円	781円
EA141AJ-12A	R1/8"	G1/4"	890円	979円
EA141AJ-21A	R1/4"	G1/8"	710円	781円
EA141AJ-22A	R1/4"	G1/4"	890円	979円
EA141AJ-23A	R1/4"	G3/8"	1,770円	1,947円
EA141AJ-32A	R3/8"	G1/4"	890円	979円
EA141AJ-33A	R3/8"	G3/8"	1,770円	1,947円
EA141AJ-34A	R3/8"	G1/2"	2,570円	2,827円
EA141AJ-43A	R1/2"	G3/8"	1,770円	1,947円

エルボ[R×Rc]

●材質…真鍮

品番	ねじ径		価格	税込価格(10%)
	雄	雌		
EA141AA-11	R1/8"	Rc1/8"	540円	594円
EA141AA-12	R1/4"	Rc1/4"	690円	759円
EA141AA-13	R3/8"	Rc3/8"	1,100円	1,210円
EA141AA-14	R1/2"	Rc1/2"	1,890円	2,079円

六角プラグ

●材質…真鍮

品番	ねじ径(R)	価格	税込価格(10%)
EA141AD-1	1/8"	260円	286円
EA141AD-2	1/4"	390円	429円
EA141AD-3	3/8"	490円	539円
EA141AD-4	1/2"	690円	759円

ロックナット

●材質…真鍮

品番	ねじ径(G)	価格	税込価格(10%)
EA141AD-31	1/8"	220円	242円
EA141AD-32	1/4"	230円	253円
EA141AD-33	3/8"	260円	286円
EA141AD-34	1/2"	320円	352円
EA141AD-36	3/4"	500円	550円

四角プラグ

●材質…真鍮

品番	ねじ径(R)	価格	税込価格(10%)
EA141AD-11	1/8"	150円	165円
EA141AD-12	1/4"	200円	220円
EA141AD-13	3/8"	280円	308円
EA141AD-14	1/2"	410円	451円
EA141AD-16	3/4"	1,060円	1,166円