

アジャスターボルト



スチール					
品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949HA-101	37 M8×50	300	4	890円	979円
EA949HA-102	37 M10×50	300	4	1,000円	1,100円
EA949HA-103	55 M12×120	300	4	1,620円	1,782円
EA949HA-104	75 M16×130	300	4	2,250円	2,475円

ステンレス					
品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949HA-111	37 M8×50	300	1	580円	638円
EA949HA-112	37 M10×50	300	1	660円	726円
EA949HA-113	55 M12×120	300	1	1,030円	1,133円
EA949HA-114	75 M16×130	300	1	1,850円	2,035円


アジャスターボルト



- 材質…鉄(ニッケルメッキ)
- アンカーボルトを通す穴がある為、振動がある所でも動きません。

品番	ねじ	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA949GX-121	M12×75	3,300	670円	737円
EA949GX-122	M12×100	3,300	690円	759円
EA949GX-123	M12×125	3,300	700円	770円
EA949GX-124	M12×150	3,300	720円	792円
EA949GX-161	M16×75	4,100	820円	902円
EA949GX-162	M16×100	4,100	840円	924円
EA949GX-163	M16×130	4,100	890円	979円
EA949GX-164	M16×150	4,100	930円	1,023円
EA949GX-165	M16×180	4,100	1,070円	1,177円

アジャスターボルト(プラスチックカバー付)



- 材質…スチール(三価クロメート処理)
- プラスチックカバー付

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA949GY-401	62 M12×50	400	820円	902円
EA949GY-402	62 M12×100	400	820円	902円
EA949GY-403	62 M12×150	400	1,050円	1,155円
EA949GY-404	80 M16×100	400	1,140円	1,254円
EA949GY-405	80 M16×150	400	1,230円	1,353円
EA949GY-406	80 M16×180	400	1,300円	1,430円
EA949GY-407	80 M20×100	400	1,320円	1,452円

ステンレス


アジャスターボルト



- 材質…ステンレス
- 適用脚止め金具… EA949GV-412~416

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA949GW-101	55 M12×50	500	1,530円	1,683円
EA949GW-102	55 M12×75	500	1,530円	1,683円
EA949GW-103	55 M12×100	500	1,530円	1,683円
EA949GW-104	55 M12×120	500	1,550円	1,705円
EA949GW-106	55 M12×150	500	1,670円	1,837円
EA949GW-113	75 M16×100	500	2,580円	2,838円
EA949GW-115	75 M16×150	500	3,050円	3,355円
EA949GW-116	75 M16×180	500	3,600円	3,960円
EA949GW-117	75 M16×200	500	4,080円	4,488円


アジャスターボルト(重量用)



- 材質…スチール(三価クロメート処理)
- 適用脚止め金具… EA949GV-212~220

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA949GY-501	60 M12×50	1,500	780円	858円
EA949GY-502	60 M12×75	1,500	780円	858円
EA949GY-503	60 M12×100	1,500	780円	858円
EA949GY-504	60 M12×120	1,500	800円	880円
EA949GY-506	60 M12×150	1,500	1,050円	1,155円
EA949GY-511	60 M16×65	2,000	1,020円	1,122円
EA949GY-513	60 M16×100	2,000	1,020円	1,122円
EA949GY-514	60 M16×130	2,000	1,070円	1,177円
EA949GY-515	60 M16×150	2,000	1,160円	1,276円
EA949GY-516	60 M16×180	2,000	1,210円	1,331円
EA949GY-521	60 M20×100	4,000	1,230円	1,353円
EA949GY-522	60 M20×130	4,000	1,340円	1,474円
EA949GY-523	60 M20×150	4,000	1,430円	1,573円
EA949GY-524	60 M20×180	4,000	1,500円	1,650円
EA949GY-525	60 M20×200	4,000	1,680円	1,848円

脚止め金具セット



- 振動などのトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止します

品番	適応ねじサイズ	価格	税込価格(10%)
EA949GV-212	M12	710円	781円
EA949GV-216	M16	710円	781円
EA949GV-220	M20	710円	781円

- 材質…スチール(三価クロメート処理)
- アンカーボルト付(M12×70)


アジャスターボルト



- 材質…ステンレス

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA949GZ-452	30 M5×60	900	450円	495円
EA949GZ-461	30 M6×40	1,200	470円	517円
EA949GZ-462	30 M6×80	1,200	610円	671円
EA949GZ-481	38 M8×50	1,900	570円	627円
EA949GZ-482	38 M8×100	1,900	680円	748円
EA949GZ-501	38 M10×50	3,000	750円	825円
EA949GZ-502	38 M10×100	3,000	920円	1,012円


アジャスターボルト(重量用)



- 中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています
- 材質…ステンレス
- 適用脚止め金具… EA949GV-412~416

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA949GW-503	60 M12×100	1,500	3,160円	3,476円
EA949GW-504	60 M12×120	1,500	3,260円	3,586円
EA949GW-506	60 M12×150	1,500	3,400円	3,740円
EA949GW-513	60 M16×100	2,000	4,100円	4,510円
EA949GW-514	60 M16×130	2,000	4,190円	4,609円
EA949GW-515	60 M16×150	2,000	4,400円	4,840円
EA949GW-516	60 M16×180	2,000	5,260円	5,786円
EA949GW-517	60 M16×200	2,000	5,700円	6,270円


アジャスターボルト(ベアリング装着)



- 材質…スチール(三価クロメート処理)
- スラストベアリング装着
- ベアリング機構によりスムーズなレベル調整が可能
- 取付作業の効率化に貢献
- 適用脚止め金具… EA949GV-312~320

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA949GY-701	55 M12×50	500	870円	957円
EA949GY-702	55 M12×100	500	870円	957円
EA949GY-703	55 M12×120	500	890円	979円
EA949GY-704	55 M12×150	500	1,050円	1,155円
EA949GY-711	75 M16×65	500	1,230円	1,353円
EA949GY-712	75 M16×100	500	1,230円	1,353円
EA949GY-713	75 M16×130	500	1,270円	1,397円
EA949GY-714	75 M16×150	500	1,340円	1,474円
EA949GY-715	75 M16×180	500	1,390円	1,529円
EA949GY-721	75 M20×100	500	1,480円	1,628円
EA949GY-722	75 M20×130	500	1,570円	1,727円
EA949GY-723	75 M20×150	500	1,660円	1,826円
EA949GY-724	75 M20×180	500	1,730円	1,903円
EA949GY-725	75 M20×200	500	1,910円	2,101円

アジャスターボルト(重量用/ベアリング装着)




- 材質…スチール(三価クロメート処理)
- スラストベアリング装着
- スラストベアリングへの塵の侵入を防止するために、PPワッシャーでカバーしています。
- ボルトとベアリングの間のガタつきを考慮し、少々傾斜地でも使用可能です。

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA949GY-901	80 M20×100	4,000	6,060円	6,666円
EA949GY-902	80 M20×150	4,000	6,340円	6,974円
EA949GY-903	80 M20×200	4,000	6,340円	6,974円

- 適用脚止め金具… EA949GV-312~320


ステンレス(ベアリング装着)



- ベアリング機構によりスムーズなレベル調整が可能です
- 材質…ステンレス
- スラストベアリング装着
- 取付作業の効率化に貢献
- 適用脚止め金具… EA949GV-512~516

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA949GW-704	55 M12×150	500	2,750円	3,025円
EA949GW-712	75 M16×100	500	3,650円	4,015円
EA949GW-713	75 M16×130	500	3,690円	4,059円
EA949GW-714	75 M16×150	500	4,060円	4,466円
EA949GW-715	75 M16×180	500	4,540円	4,994円


アジャスターボルト(ベアリング装着)



- ベアリング機構によりスムーズなレベル調整が可能です
- 材質…ステンレス
- スラストベアリング装着
- 取付作業の効率化に貢献
- 適用脚止め金具… EA949GV-512~516


品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA949GV-412	M12	1,570円	1,727円	
EA949GV-416	M16	1,570円	1,727円	

脚止め金具セット




- 振動などのトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止します
- 材質…ステンレス
- アンカーボルト付(M12×70)

アジャスターボルト



床面に接する側に、回転する枕上の受皿を付けたボルトで、ゴムや樹脂等が張られているものもあり、各種産業・事務機器等の高さ調整及び水平保持の脚として使用される。


アジャスターボルト(ベアリング装着)



- 材質…スチール(三価クロメート処理)
- スラストベアリング装着
- プラスチックカバー付
- ベアリング機構によりスムーズなレベル調整が可能
- 取付作業の効率化に貢献
- 適用脚止め金具… EA949GV-316~320 (EA949GV-811~825のみ可)

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA949GY-801	62 M12×50	400	1,230円	1,353円
EA949GY-802	62 M12×100	400	1,230円	1,353円
EA949GY-803	62 M12×120	400	1,230円	1,353円
EA949GY-804	62 M12×150	400	1,410円	1,551円
EA949GY-811	80 M16×65	400	1,590円	1,749円
EA949GY-812	80 M16×100	400	1,590円	1,749円
EA949GY-813	80 M16×130	400	1,640円	1,804円
EA949GY-814	80 M16×150	400	1,680円	1,848円
EA949GY-815	80 M16×180	400	1,730円	1,903円
EA949GY-821	80 M20×100	400	1,840円	2,024円
EA949GY-822	80 M20×130	400	1,930円	2,123円
EA949GY-823	80 M20×150	400	2,020円	2,222円
EA949GY-824	80 M20×180	400	2,070円	2,277円
EA949GY-825	80 M20×200	400	2,410円	2,651円

脚止め金具セット(ベアリング装着用)




- 振動などのトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止します

品番	適応ねじサイズ	価格	税込価格(10%)
EA949GV-312	M12	820円	902円
EA949GV-316	M16	820円	902円
EA949GV-320	M20	820円	902円

- 材質…スチール(三価クロメート処理)
- アンカーボルト付(M12×70)

アジャスターボルト(ベアリング装着)



- ベアリング機構によりスムーズなレベル調整が可能です
- 材質…ステンレス
- スラストベアリング装着
- プラスチックカバー付
- 適用脚