

ピンバイスセット

(スイス)



品番	セット内容	価格	税込価格 (10%)
EA589RA	0~0.8mm・0~1.2mm・1.4~2.5mm (3本組)	6,610円	7,271円

ピンバイス(単品)

品番	チャック能力	全長	価格	税込価格 (10%)
EA589RA-1	0~0.8mm	80mm	1,320円	1,452円

●1チャックタイプ ●材質…ハンドル:真鍮

ピンバイス

(スイス)



品番	チャック能力	全長	価格	税込価格 (10%)
EA589RM-1	0~3mm・1.9~2.5mm	108mm	3,210円	3,531円

●リバーシブルチャックタイプ×2本 ●材質…ハンドル:真鍮,チャック:スチール

(アルミ)ピンバイス

(アメリカ) Starrett



品番	チャック能力	全長	価格	税込価格 (10%)
EA589XA-2	0~0.8mm・0.8~1.6mm・1.6~2.5mm・2.5~3.2mm	95mm	11,950円	13,145円

●少しの回転で安定したグリップが得られます ●2チャックタイプ ●材質…アルミ ●リバーシブルコレット使用(差し替式)

強力型ピンバイス

ESCO



品番	チャック能力	全長	価格	税込価格 (10%)
EA589XB-200	0.1~3.2mm	102mm	1,840円	2,024円

●鉄製のチャックで摩擦に強いです ●1チャックタイプ ●材質…本体:真鍮,キャップ:チャック:鉄(焼入) ●回転キャップ付 ●チャックは本体収納可能

クリーニングスティック(両面)

MaJ Clean



●全長…75.5mm ●ヘッド径…φ2.6mm ●材質…コットン

品番 EA109DY-11	価格 1,150円	税込価格 (10%) 1,265円
---------------	-----------	-------------------

●顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 ●ヘッドは球状でプリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとっても便利です。

クリーニングスティック(片面)

MaJ Clean



●全長…150mm ●ヘッド径…φ4.7mm ●材質…コットン ●軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることが出来ます。

品番 EA109DY-19	価格 420円	税込価格 (10%) 462円
---------------	---------	-----------------

クリーニングスティック(片面)

MaJ Clean



●全長…146mm ●ヘッド径…φ4.0mm ●材質…コットン ●モーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするのに最適です。

品番 EA109DY-22	価格 330円	税込価格 (10%) 363円
---------------	---------	-----------------

ピンバイス

(スイス) BERGON



品番	チャック能力	全長	価格	税込価格 (10%)
EA589RC-5	3.0~4.0mm	130mm	6,820円	7,502円

●1チャックタイプ ●丸いヘッドでチャックは焼入鋼 ●クロムメッキハンドル

ピンバイス

(スイス) BERGON



●電頭、巻き芯の取り付けに最適で、細かい部品の固定にも使用できます

品番	チャック能力	全長	価格	税込価格 (10%)
EA589RK-1	0~1.0mm・0.8~2.0mm	80mm	2,400円	2,640円
EA589RK-2	0~1.2mm・1.5~3.0mm	100mm	3,090円	3,399円
EA589RK-3	0~1.5mm・2.5~4.0mm	120mm	3,090円	3,399円
EA589RK-4	0~1.5mm・4.0~5.0mm	140mm	4,240円	4,664円

●1チャックタイプ ●真鍮メッキ製

ピンバイス

ESCO



品番	チャック能力	全長	価格	税込価格 (10%)
EA589XB-3	0.1~3.2mm	100mm	1,190円	1,309円

●1チャックタイプ ●材質…ハンドル,チャック,真鍮 ●頭部に回転キャップ付

ポリッシングクロス(シャモア革)

(スイス) BERGON



品番 EA929DA-14	価格 4,650円	税込価格 (10%) 5,115円
---------------	-----------	-------------------

●貴金属、宝石類の拭き上げに使用して下さい ●材質…シャモア(スイスカモシカ)革 ●サイズ…480×340mm (天然物の為、形状は多少異なります)

クリーニングスティック(両面)

MaJ Clean



●全長…79.0mm ●ヘッド径…φ3.0mm ●材質…コットン

品番 EA109DY-12	価格 1,410円	税込価格 (10%) 1,551円
---------------	-----------	-------------------

●ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイベータイプの綿棒です。 ●顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています

クリーニングスティック(両面)

MaJ Clean



●全長…76.0mm ●ヘッド径…φ2.2mm ●材質…コットン

品番 EA109DY-14	価格 1,820円	税込価格 (10%) 2,002円
---------------	-----------	-------------------

●コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、電子基板や精密部分のフラックス除去などに最適です。

クリーニングスティック(両面)

MaJ Clean



●全長…149mm ●ヘッド径…φ4.6mm ●材質…コットン ●吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 ●長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスをすることが可能です。

品番 EA109DY-20	価格 610円	税込価格 (10%) 671円
---------------	---------	-----------------

ピンバイスセット

(アメリカ) Starrett



●ハンドルは八角形で持ちやすく、また置いた時に転がりません

品番	セット内容	価格	税込価格 (10%)
EA589RD	0~1.0mm・0.8~1.6mm・1.3~3.2mm・2.9~4.8mm (4本組)	18,000円	19,800円

ピンバイス(単品)

品番	チャック能力	全長	価格	税込価格 (10%)
EA589RD-1	0~1.0mm	75mm	3,750円	4,125円
EA589RD-1.6	0.8~1.6mm	90mm	4,100円	4,510円
EA589RD-3.2	1.3~3.2mm	95mm	4,450円	4,895円
EA589RD-4.8	2.9~4.8mm	100mm	4,680円	5,148円

●1チャックタイプ ●ハンドル材質…PVC

ピンバイス

(スイス) BERGON



品番	チャック能力	全長	価格	税込価格 (10%)
EA589RN	0~1.5mm・1.9~3.0mm	115mm	3,090円	3,399円

●電頭、巻き芯の取り付けに最適で、細かい部品の固定にも使用できます ●2チャックタイプ ●材質…ハンドル:真鍮,チャック:スチール

●1チャックタイプ…片方のヘッドのみ使用可能 ●2チャックタイプ…両方のヘッドが使用可能。

ポリッシンググローブ

(スイス) BERGON



●抗酸化層による無毒性で長持ちします。 ●金や銀、スズの磨きに最適 ●材質…純綿

品番 EA353A-21	全長 230mm	厚み 2mm	価格 5,360円	税込価格 (10%) 5,896円
--------------	----------	--------	-----------	-------------------

クリーニングスティック(両面)

MaJ Clean



●全長…75.5mm ●ヘッド径…φ2.0mm ●材質…コットン

品番 EA109DY-13	価格 1,560円	税込価格 (10%) 1,716円
---------------	-----------	-------------------

●コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、基板や精密部分のフラックス除去などに最適です。

クリーニングスティック(両面)

MaJ Clean



●全長…77.5mm ●ヘッド径…φ4.4mm ●材質…コットン ●扱いやすい3インチのコットンアプリーターです。

品番 EA109DY-16	価格 860円	税込価格 (10%) 946円
---------------	---------	-----------------

●ヘッド部分が丸く、軸は太くしっかりしているので使いやすく様々な工程に適します。

クリーニングスティック(両面)

MaJ Clean



●全長…153.5mm ●ヘッド径…φ5.0mm ●材質…コットン ●吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。

品番 EA109DY-21	価格 610円	税込価格 (10%) 671円
---------------	---------	-----------------

●長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスをすることが可能です。

ピンバイス

ESCO



品番	チャック能力	全長	価格	税込価格 (10%)
EA589RE-1	0.1~1.2mm	96mm	560円	616円

●細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適 ●1チャックタイプ ●材質…本体,チャック,キャップ:真鍮 回転座金:アクリル

ピンバイス

ESCO



品番	チャック能力	全長	価格	税込価格 (10%)
EA589RE-2	0.1~1.1mm・1.2~2.0mm・2.0~2.5mm・2.5~3.2mm	98mm	1,110円	1,221円

●2チャックタイプ ●材質…本体:真鍮(クロムメッキ) チャック:真鍮(ニッケルメッキ) ●リバーシブルコレット使用(差し替式)

ピンバイス

(スイス) BERGON



品番	チャック能力	全長	価格	税込価格 (10%)
EA589XA-1	0~3.0mm	72mm	2,970円	3,267円

●材質…ハンドル:木製,チャック:スチール

貴金属用磨きクロス(研磨材入)

●材質…綿布(研磨材入) ●サイズ…125×195mm

品番 EA929DA-20	価格 760円	税込価格 (10%) 836円
---------------	---------	-----------------

●貴金属など幅広い製品を磨くのに適しています。

貴金属用磨きクロス(研磨材入)

●材質…綿布(研磨材入) ●サイズ…125×195mm

品番 EA929DC-5	価格 420円	税込価格 (10%) 462円
--------------	---------	-----------------

●超微粒子の研磨材とつや出しワックス配合

クリーニングスティック(両面)

MaJ Clean



●全長…81.0mm ●ヘッド径…φ4.7mm ●材質…コットン ●機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで様々な作業に使用できます。

品番 EA109DY-17	価格 1,300円	税込価格 (10%) 1,430円
---------------	-----------	-------------------

クリーニングスティック(片面/とりもち型)

MaJ Clean



●全長…74mm ●ヘッド径…φ2.5mm ●材質…コットン ●プラスチック軸にすることで、よりクリーン度の高いクリーンルームでのご使用頂けます。 ●跡残りが極めて少ない粘着スティックで、レンズやガラスに付着した塵埃の除去に適しています。

品番 EA109DY-25	価格 1,910円	税込価格 (10%) 2,101円
---------------	-----------	-------------------