

ロックピンセット【ステンレス製】

●刃先ギザ付



品番	先端	全長	価格	税込価格 (10%)
EA595LA-10	鋭角凸凹型	125mm	1,370円	1,507円
EA595LA-12	ストレート	155mm	1,370円	1,507円

●材質…ステンレス(SUS410)
●ミラーポリッシュ仕上げ ●ロック機能付

ロックピンセット【ステンレス製】

●先端ギザ付




品番	先端	全長	価格	税込価格 (10%)
EA595LA-11	曲	150mm	1,370円	1,507円

●材質…ステンレス(SUS410) ●ロック機能付
●ミラーポリッシュ仕上げ

ロックピンセット【ステンレス製】

(スイス)

●材質…ステンレス(SUS304L)
●先端ギザ付
●シャイニーポリッシュ仕上げ
●ロック機能付



品番	先端	全長	価格	税込価格 (10%)
EA595LA-21	直	130mm	1,200円	1,320円
EA595LA-22	直	160mm	1,440円	1,584円
EA595LA-23	直	200mm	2,160円	2,376円
EA595LA-31	曲	130mm	1,200円	1,320円
EA595LA-32	曲	160mm	1,440円	1,584円
EA595LA-33	曲	200mm	2,160円	2,376円

ハンディーバキューム(ESDカップ)

(スイス)

●ESDシリコンカップ



品番	カップ径	価格	税込価格 (10%)
EA595EV-11	6.4mm	3,150円	3,465円
EA595EV-12	9.5mm	3,150円	3,465円
EA595EV-13	13.0mm	3,150円	3,465円
EA595EV-14	16.0mm	3,510円	3,861円
EA595EV-15	19.0mm	3,510円	3,861円

●サイズ…φ40×89mm
●ゴム球を握ることにより、空気を球内から排出、そして、カップで対象物を吸い付けます。
●替シリコンカップ…EA595EV-81~84・86

ハンディーバキューム(ESDカップ)

(スイス)

品番	カップ径	価格	税込価格 (10%)
EA595EV-7	6.4mm	2,470円	2,717円
EA595EV-8	9.5mm	2,470円	2,717円
EA595EV-9	13.0mm	1,820円	2,002円

●ESDシリコンカップ ●全長…100mm
●替シリコンカップ…EA595EV-81~84・86

ペンバキュームセット

(スイス)



品番	カラー	本体全長	価格	税込価格 (10%)
EA595EV-20	レッド	110mm	10,600円	11,660円

●カップ径…3.18mm・6.35mm・9.53mm 各2個
●ノズル全長…30mm (全長はノズル未装着時サイズです。)
●ノズル…ストレート、バンド 各3個
●シリコンカップ付

ペンバキュームセット(ESDカップ)

(スイス)

品番 EA595EV-40 価格 14,800円 税込価格 (10%) 16,280円

●本体全長…149mm
●カップ径…3.18mm・6.35mm・9.53mm (各2個)
●ノズル全長…30mm (全長はノズル未装着時です。)
●ノズル…ストレート、バンド 各3個
●ESD(導電性)シリコンカップ付
●替シリコンカップ…EA595EV-81~84・86

ペンバキュームシリコンカップ

(スイス)

(1個価格)

品番	カップ径	色	価格	税込価格 (10%)
EA595EV-81	3.5mm	黒	270円	297円
EA595EV-82	6.4mm	ESDカップ	450円	495円
EA595EV-83	9.5mm	黒	450円	495円
EA595EV-84	13.0mm	ESDカップ	450円	495円
EA595EV-86	19.0mm	黒	820円	902円

●耐熱温度…81~86:230℃(ESDカップ)
●EA595EV-7~50用

【電池式】ペンバキューム(ESDカップ)

(スイス)



品番 EA595EV-50 価格 47,800円 税込価格 (10%) 52,580円

●真空装置…61×130×27mm(ベルトフック付)
●電源…9V電池×1個(付属)
●ストレートホース…1.2m
●コイルホース…1.2m
●プローブは、ESD(導電性)シリコンカップ付(1.8mmはカップなし)
●プローブ…ストレート、バンド計7個
●カップ径…3mm・6mm・9.4mm各2個
●プローブ全長…30mm
●ハンドル全長…154mm(ノズル装着時)
●替シリコンカップ…EA595EV-81~84・86

バキュームピンセット

品番 EA595EV-2 価格 2,890円 税込価格 (10%) 3,179円

●ノズル径…1.1mm
●吸着能力…40gf(φ10mm/パッド)
●導電性シリコンゴムパッド
●パッド…φ3、φ7、φ10mm付属
●全長…150mm
●電池やポンプは不要
●本体後部のキャップをはずせば、ノズル・パッドが収納できます。

【電池式】バキュームピンセット

品番 EA595EV-1 価格 14,300円 税込価格 (10%) 15,730円

替パッド

品番	カップ径	価格	税込価格 (10%)
EA595EV-103	φ3mm	400円	440円
EA595EV-105	φ5mm	400円	440円
EA595EV-107	φ7mm	400円	440円
EA595EV-110	φ10mm	400円	440円

●電源…単4電池×2本(付属)
●吸着能力…120gf(φ10mm/パッド)
●導電性シリコンゴムパッド ●パッド…φ5、φ10mm付属
●全長…130mm ●真空ポンプ内蔵
●ノズルの先端がパッドを突き抜けて部品を傷めたり、吸着ミスを起こすのを防止するストッパー付ノズルを使用。

バキュームピンセット

●吸盤材質…シリコンゴム
●吸盤サイズ…φ5mm・φ20mm(各2個入)
●取付けパイプサイズ…φ5×38mm・φ5×100mm
●吸着能力…100g

品番 EA595EV-121 価格 2,690円 税込価格 (10%) 2,959円

●バキューム部サイズ…φ35×35mm
●指で直に触らずに、スポイトと吸盤で吸いつけて移動させます。

ピンバイス【ドリル付】

品番 EA589R-3 価格 1,710円 税込価格 (10%) 1,881円

●1チャックタイプ
●ドリル…2.0mm・2.5mm・3.0mm (ハイス鋼製)
●回転キャップ付

バキュームピンセット

品番 EA595EV-2 価格 2,890円 税込価格 (10%) 3,179円

●ノズル径…1.1mm
●吸着能力…40gf(φ10mm/パッド)
●導電性シリコンゴムパッド
●パッド…φ3、φ7、φ10mm付属
●全長…150mm
●電池やポンプは不要
●本体後部のキャップをはずせば、ノズル・パッドが収納できます。

ピンバイス

(アメリカ)

品番	チャック能力	全長	価格	税込価格 (10%)
EA589RG-7	φ0~1.0mm φ0.9~1.7mm φ1.7~2.4mm φ2.4~3.2mm	95mm	2,180円	2,398円

●模型や楽器、ジュエリーなど、精密な作業に
●1チャックタイプ ●材質…コレット:工具鋼
●コレットは本体に収納可能です。

ピンバイス

(アメリカ)

品番 EA589RG-11 価格 3,500円 税込価格 (10%) 3,850円

●1チャックタイプ
●材質…本体:BS樹脂、コレット:工具鋼
★コレットは本体に収納可能です。

ピンバイス【ドリル付】

品番 EA589XB-2 価格 2,460円 税込価格 (10%) 2,706円

●1チャックタイプ
●材質…本体:真鍮・クロムメッキ、チャック:アルミニウム、ドリル:HSS鋼
●付属ドリル…0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5mm
●精密部品、基板、貴金属などの修理、加工に。

ピンバイス

品番 EA589RJ 価格 4,100円 税込価格 (10%) 4,510円

●1チャックタイプ
●材質…ハンドル:木、ホルダー:S45C(焼入) 爪部:粉末合金(焼入)

ピンバイス【ドリル付】

品番 EA589XB-5 価格 1,790円 税込価格 (10%) 1,969円

●1チャックタイプ ●回転キャップ付
●材質…本体:真鍮、ドリル:ハイス鋼
●付属ドリル…φ0.6mm、φ0.8mm、φ1.0mm

精密プッシュドリル

品番 EA589XC-3 価格 1,920円 税込価格 (10%) 2,112円

●1チャックタイプ
●材質…本体:アルミ・PP・NBR、チャック:青銅、ドリル:HSS鋼
●軽くハンドルの上下するだけで、マイクロドリルの穴あけがスピーディーかつ正確にできます。
●付属ドリル…2.0、2.5、3.2mm

ピンバイス【貫通型】

品番 EA589XB-11 価格 860円 税込価格 (10%) 946円

●1チャックタイプ
●材質…本体:特殊鋼、チャック、キャップ:真鍮

強力型ピンバイスセット【貫通型】

品番 EA589XB-106 価格 880円 税込価格 (10%) 968円

●鉄製チャックで摩耗に強いです

品番	チャック能力	全長	価格	税込価格 (10%)
EA589XB-106	φ0.1~0.6mm	105mm	880円	968円
EA589XB-109	φ0.1~0.9mm	110mm	920円	1,012円
EA589XB-112	φ0.1~1.2mm	120mm	990円	1,089円

▲注意 小径ドリルは差し込みが浅いと非常に折れ曲がりやすくなります。最小限に短くつかんで使用して下さい。