

仕 様 SPECIFICATIONS

サウンドスコープ SOUND SCOPE

品名 description	M-1	M-2	MP-1	DX	EX	M-3	M-4	BA-10
タイプ type	両耳式 binaural receiver type					片耳式 telephone receiver type		
フィーラー feelers	10段伸縮式 10 telescopic		2段ジョイント式 2 rods joint	2段ジョイント式/4段伸縮式 2 rods joint/4 telescopic		4段ジョイント式 4 rods joint	8段伸縮式 8 telescopic	10段伸縮式 10 telescopic
有効長 (mm) efficient length	160~1140	160~1140	260~500	140~610	240~710	300~1080	200~770	170~1150
本体材質 main materials	金属製 metal made		ABS樹脂製 plastic/ABS made			金属製 metal made		
本体寸法 (mm) measurement	φ38 × 45	φ38 × 107	φ38 × 65	φ38 × 85	φ38 × 185	φ51 × 26	φ51 × 26	—
重量 (g) weight	160	180	100	120	130	500	90	60
その他機能 other functions	—	—	—	音量調節可 volume adjustable	音量調節可 volume adjustable グリップ付 with grip	—	—	—
付属品 accessories	—	ハードケース hard case	ソフトケース 延長棒×1 soft case extension rod x1	ソフトケース 延長棒×1 アンテナ×1 soft case extension rod x1 antenna x1	ソフトケース 延長棒×1 アンテナ×1 soft case extension rod x1 antenna x1	ソフトケース 延長棒×3 hard case extension rod x3	—	—

マイクロサウンドスコープ MICRO SOUND SCOPE

品名 description	IC-1	TRC	PCM	PCM-SH	
周波数帯域 frequency	40~20KHz	20~20KHz			
フィルター回路 filter circuit	—	LOW — 200 — 200Hz以上カット cut over 200Hz — 500 — 500Hz以上カット cut over 500Hz FLAT — 20Hz~20KHz HIGH — 400 — 400Hz以下カット cut less 400Hz — 1000 — 1000Hz以下カット cut less 1000Hz			
電圧増幅度 gain	40dB	60dB			
消費電力 current drain	約1.9mA	約2.6mA	約3.3mA		
出力インピーダンス out-put inpeadance	6Ω	107Ω	105Ω		
本体寸法 (mm) measurement	114×72×33	165×60×25	225×83×68		
本体重量 (g) weight	120	190	830		
入力/出力 in-put/out-put	φ3.5モノラルミニジャック×1/1 φ3.5monoral mini jack×1/1		φ3.5モノラルミニジャック×2/2 φ3.5monoral mini jack×2/2		
電源 current source	乾電池 (006P-9V) battery(006P-9V)		乾電池 (006P-9V) またはAC100V ※ACアダプター使用時 battery(006P-9V) or AC100V *with AC adaptor		
その他機能 other functions	—		レベルメーター / ACアダプタージャック level meter/AC adaptor jack		
付属品 accessories	ロッドセンサー×1 インナーヘッドホン×1 ソフトケース×1 ハードケース×1 乾電池 (9V)×1	rod sensor inner headphone soft case hard case battery(9V)	マグネットピックアップ×1 イヤホン×1 ソフトケース×1 ハードケース×1 乾電池 (9V)×1	magnet pickup earphone soft case hard case battery(9V)	マグネットピックアップ×1 イヤホン×1 ソフトケース×1 ハードケース×1 乾電池 (9V)×1 ヘッドホン(OP-302)×1 ACアダプター×1

その他関連商品 OTHER RELATED PRODUCTS



マグネットピックアップ
magnet pickup



ロッドセンサー
rod sensor



クリップセンサー
clip sensor



ヘッドホン
headphone



インナーヘッドホン
inner headphone



イヤホン
earphone

製造・発売元

株式会社 エクセル

〒176-0021 東京都練馬区真井 2-28-1

EXCEL CORPORATION

2-28-1, NUKUI, NERIMA-KU, TOKYO, JAPAN

TEL: 03-3998-0666 FAX: 03-3998-0668

E-mail: customer@excelon.co.jp

URL: http://www.excelon.co.jp

販売店