



**【配線用】フレキ管**



品番	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA947HN-21	φ16	φ23	10	2,730円	3,003円
EA947HN-23	φ16	φ23	25	5,750円	6,325円
EA947HN-25	φ22	φ30.5	10	3,930円	4,323円
EA947HN-27	φ22	φ30.5	25	8,890円	9,779円
EA947HN-29	φ28	φ36.5	10	5,360円	5,896円
EA947HN-30	φ28	φ36.5	30	5,900円	6,490円

- 材質…難燃性PE
- カラー…ベージュ ●PF管
- ナイフ又はエンピカッターなどで簡単に切断できます。
- 管の浮き上がりがない様に、鉄筋等に結束固定して下さい。
- 接続、延長時は必ずEA947HN-21E~23Eのカップリングをお使い下さい。
- 露出、隠ぺい、埋設両用です。


**【フレキ管用】コネクター**



品番	適合管	適合ノックアウト径 (G)	ねじ径 (G)	価格	税込価格 (10%)
EA947HN-21D	PF管16	φ27mm	9/16"	90円	99円
EA947HN-22D	PF管22	22(25)用	9/16"	110円	121円
EA947HN-23D	PF管28	φ34mm 28(31)用	1"	220円	242円

- PF管をボックスに取付ける際に使用して下さい。
- 手が入らない配筋の間等、狭い箇所でもOKです。
- ペンチの先を開けたままひねるだけ。(通常の解除は手でできます。)


**PF管片サドル**



品番	適合管	適合管外径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA947BS-11	PF管16	23.5	180円	198円
EA947BS-12	PF管22	31.3	230円	253円
EA947BS-13	PF管28	37.3	370円	407円

- PF管を露出配管する際の固定用
- 材質…ポリエチレン ナイロン
- カラー…ベージュ
- ねじ穴径…4mm (5個価格)

**スイッチボックス**



品番	適合管	サイズ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA940CP-4	PF管16	70×150×41	500円	550円

- スイッチ1個用1方出
- 材質…PVC
- カラー…ベージュ
- ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。


**耐火シート**



品番	適合配管呼び径(外径)	価格	税込価格 (10%)
EA944MX-11	PF管 22 (30.5mm) CD管 22 (28.0mm)	630円	693円
EA944MX-12	PF管 36 (45.5mm) CD管 42 (48.0mm)	730円	803円

- ケーブル直貫通およびPF管・CD管貫通の防火区画貫通部措置部材
- 直貫通時最大ケーブルサイズ…CVT600V 38mm以下
- 消防特定居住区画貫通適合品(壁・中空壁において)
- 加熱により約4倍以上に膨張し、煙や熱を遮断する熱膨張性耐火シートを使用
- 壁面との段差がない美しい仕上がりが可能です。
- サイズ…11:145×55×2mm、-12:200×55×2mm


**【フレキ管用】カップリング**



品番	適合管	価格	税込価格 (10%)
EA947HN-21E	PF管16	80円	88円
EA947HN-22E	PF管22	100円	110円
EA947HN-23E	PF管28	190円	209円

- 材質…難燃性ABS樹脂
- カラー…ベージュ
- PF管の接続、延長時に必ずご使用下さい。


**PF管サドル**



品番	適合管	適合管外径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA947BS-31	PF管16	23	180円	198円
EA947BS-32	PF管22	30.5	230円	253円
EA947BS-33	PF管28	36.5	370円	407円

- サドル内側の突起が管の谷部に食い込み確実に固定でき、管のスレが発生しません。

**スイッチボックス**



品番	適合管	サイズ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA940CP-1	PF管16	70×180×41	500円	550円
EA940CP-2	PF管22	70×188×41	640円	704円

- スイッチ1個用2方出
- 材質…PVC
- カラー…ベージュ
- ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。

**フレキカッター**




品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA338FD	CD管・PF管: 14A~28A(φ37mm)	3,710円	4,081円
EA338FD-1	替刃(1枚)	1,200円	1,320円

- 全長…211mm ●重量…140g
- 刃…ステンレス刃
- CD管、PE管、モール等の切断に
- 樹脂ホルスター付

**旧EA338FCフレキカッター用替刃**

品番	替刃型式	価格	税込価格 (10%)
EA338FC-1	028(1枚)	1,510円	1,661円

**【フレキ管用】コンビネーションカップリング**



品番	適合管	価格	税込価格 (10%)
EA947HN-21F	PF管16⇔VE管16	80円	88円
EA947HN-22F	PF管22⇔VE管22	100円	110円
EA947HN-23F	PF管28⇔VE管28	190円	209円

- 差し込むだけのワンタッチタイプ
- 接続解除が簡単で、手が入らない配筋の間等、狭い所でもご使用になれます。

**【フレキ管用】露出ボックス**



品番	仕様	適合管	価格	税込価格 (10%)
EA940CS-61	1方出	PF管16	450円	495円
EA940CS-62	1方出	PF管22	450円	495円
EA940CS-63	L形	PF管16	490円	539円
EA940CS-64	2方出	PF管22	490円	539円
EA940CS-65	直線型	PF管16	450円	495円
EA940CS-66	2方出	PF管22	450円	495円
EA940CS-67	3方出	PF管16	450円	495円
EA940CS-68	3方出	PF管22	530円	583円
EA940CS-69	4方出	PF管16	480円	528円
EA940CS-70	4方出	PF管22	500円	550円

適合管	φD1	φD2	φ	H
PF管16用	87mm	31.4mm	30.1mm	39mm
PF管22用	87mm	39.3mm	38.3mm	43mm

- 材質…PVC
- カラー…ベージュ
- ねじ締め込み式の為、脱着が容易に行えます。



**▲注意**

**片サドル使用上の注意**

- 使用不可(OK)
- 荷重に問題が発生する場合があります。
- 支持間隔をご相談下さい。
- 使用不可(NG)
- パターン3は、いかなる場合でも使用不可。

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。




<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

**【フレキ管薄鋼用】アダプター**



品番	適合管	価格	税込価格 (10%)
EA947HN-21G	PF管16⇔薄鋼19	240円	264円
EA947HN-22G	PF管22⇔薄鋼25	320円	352円
EA947HN-23G	PF管28⇔薄鋼31	420円	462円

- 材質…難燃性ABS樹脂+ZDC2
- PF管と薄鋼電線管との接続にご使用下さい。
- 薄鋼電線管はビスで固定して下さい。

**浅形スライドボックス**




品番	スイッチ	サイズ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA940CS-181	1個用	59×102×28	120円	132円
EA940CS-182	2個用	103×102×28	350円	385円

- CD管、PF管を直接差し込むことができる切り欠き穴付
- 深さが28mmの為、薄壁に最適です。

**PF管(合成樹脂製可とう管)**

管の呼び	外径 (mm)	近似内径 (mm)
16	23	16
22	30.5	22
28	36.5	28

**防水型引込みカバー**



- 材質…難燃ABS
- 外壁から壁内へのケーブル引き込みの防水カバー
- ケーブル配線後にも取付が可能です。
- サドル付でケーブル、管をベースに板保持ができます。

品番	サイズ(mm) L B H	カラー	価格	税込価格 (10%)	品番	サイズ(mm) L B H	カラー	価格	税込価格 (10%)	品番	サイズ(mm) L B H	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA947HX-1	90 60 32	ベージュ	550円	605円	EA947HX-11	120 76 41	ベージュ	640円	704円	EA947HX-21	90 90 342	ベージュ	810円	891円
EA947HX-2	90 60 32	ホワイト	550円	605円	EA947HX-12	120 76 41	ホワイト	640円	704円	EA947HX-22	90 90 342	ホワイト	810円	891円
EA947HX-3	90 60 32	グレー	550円	605円	EA947HX-13	120 76 41	グレー	640円	704円	EA947HX-23	90 90 342	グレー	810円	891円

品番	適合ケーブル		適合波付管	品番	適合ケーブル		適合波付管	品番	適合ケーブル		適合波付管
	WF	同軸			WF	同軸			WF	同軸	
HX-1	1.6×2C	S-3C-FB-2条	●CD単層波付管(16)	HX-11	1.6×2C-3条	S-3C-FB-8条	●CD単層波付管(16-22)	HX-21	1.6×2C	S-3C-FB-2条	●CD単層波付管(16)
-2	1.6×3C	S-5C-FB-2条	●PF管(16)	-12	1.6×3C-3条	S-5C-FB-5条	●PF管(16-22)	-22	1.6×3C	S-5C-FB-2条	●PF管(16)
-3	2.0×2C	S-7C-FB-1条	※MFは除く	-13	2.0×2C-2条	S-7C-FB-1条	※MFは除く	-23	2.0×2C	S-7C-FB-1条	※MFは除く
	2.0×3C		●TLフレキ(16)		2.0×3C-2条		●TLフレキ(16-22)		2.0×3C		●TLフレキ(16)