

### 皿頭小ねじセット

●材質…鉄  
(クロメートメッキ)  
●皿頭 ●並目ねじ  
●ケースサイズ…  
201×149×39mm

ESCO

品番 EA949AF-1 価格4,620円 税込価格(10%) 5,082円

サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数
M2×4	200	M2.6×4	150	M3×8	80
M2×5	200	M2.6×5	130	M3×10	90
M2×6	180	M2.6×6	100	M3×12	70
M2×8	150	M2.6×8	90		
M2×10	120	M2.6×10	70		
M2×15	100	M2.6×12	60		

### 皿頭小ねじセット

●材質…鉄  
(ユニクロメッキ)  
●皿頭 ●並目ねじ

ESCO

品番 EA949AF-82 価格9,240円 税込価格(10%) 10,164円

サイズ	入数	サイズ	入数
M2×4	30	M4×6	20
M2×6	30	M4×8	20
M2×8	30	M4×10	20
M2×10	30	M4×12	20
M2×15	30	M4×15	20
M2×20	30	M4×20	20
M2.6×4	30	M4×30	20
M2.6×6	30	M5×8	10
M2.6×8	30	M5×10	10
M2.6×10	30	M5×12	10
M2.6×15	30	M5×15	10
M2.6×20	30	M5×20	10
M3×6	20	M5×30	10
M3×8	20	M6×8	10
M3×10	20	M6×10	10
M3×12	20	M6×12	10
M3×15	20	M6×15	10
M3×20	20	M6×20	10
M3×30	20	M6×30	10

●ケースサイズ…300×206×28mm

### 皿頭小ねじセット

●材質…鉄  
(ユニクロメッキ)  
●皿頭 ●並目ねじ

ESCO

品番 EA949AF-92 価格6,680円 税込価格(10%) 7,348円

サイズ	入数	サイズ	入数
M2×4	400	M4×10	80
M2×8	350	M4×15	50
M2×10	300	M5×8	60
M2×15	150	M5×10	50
M3×6	150	M5×15	35
M3×8	120	M5×20	25
M3×10	80	M6×8	30
M3×15	60	M6×10	25
M4×6	100	M6×15	20
M4×8	90	M6×20	15

●ケースサイズ…205×145×40mm

### 皿頭小ねじセット[ステンレス]

●材質…  
ステンレス  
●皿頭 ●並目ねじ

ESCO

品番 EA949AD-21 価格6,960円 税込価格(10%) 7,656円

サイズ	入数	サイズ	入数	名称	入数
M2×4	10	M4×12	10	M2ナット	10
M2×6	10	M4×16	10	M3ナット	10
M2×8	10	M5×8	10	M4ナット	10
M2×10	10	M5×10	10	M5ナット	10
M3×6	10	M5×12	10	M6ナット	10
M3×8	10	M5×14	10	M2ワッシャー	10
M3×10	10	M6×10	10	M3ワッシャー	10
M3×12	10	M6×12	10	M4ワッシャー	10
M4×6	10	M6×14	10	M5ワッシャー	10
M4×10	10	M6×16	10	M6ワッシャー	10

●ケースサイズ…275×185×28mm

### 皿頭小ねじセット[ステンレス]

●材質…  
ステンレス  
●皿頭 ●並目ねじ

ESCO

品番 EA949AD-22 価格12,700円 税込価格(10%) 13,970円

サイズ	入数	サイズ	入数	名称	入数
M2×4	10	M4×16	10	M2ナット	20
M2×5	10	M4×25	10	M3ナット	20
M2×6	10	M5×10	10	M4ナット	20
M3×8	10	M5×12	10	M5ナット	20
M3×10	10	M5×20	10	M6ナット	20
M3×15	10	M6×12	10	M2ワッシャー	40
M3×20	10	M6×15	10	M3ワッシャー	40
M4×8	10	M6×20	10	M4ワッシャー	40
M4×12	10	M6×20	10	M5ワッシャー	40
				M6ワッシャー	40

●ケースサイズ…275×185×28mm

### 皿頭小ねじセット[ステンレス]

●材質…  
ステンレス  
●皿頭 ●並目ねじ

ESCO

品番 EA949AD-82 価格11,200円 税込価格(10%) 12,320円

サイズ	入数	サイズ	入数
M2×4	30	M4×6	20
M2×6	30	M4×8	20
M2×8	30	M4×10	20
M2×10	30	M4×12	20
M2×15	30	M4×15	20
M2×20	30	M4×20	20
M2.6×4	30	M4×30	20
M2.6×6	30	M5×8	10
M2.6×8	30	M5×10	10
M2.6×10	30	M5×12	10
M2.6×15	30	M5×15	10
M2.6×20	30	M5×20	10
M3×6	20	M5×30	10
M3×8	20	M6×8	10
M3×10	20	M6×10	10
M3×12	20	M6×12	10
M3×15	20	M6×15	10
M3×20	20	M6×20	10
M3×30	20	M6×30	10

●ケースサイズ…300×206×28mm

### 皿頭小ねじセット[ステンレス]

●材質…  
ステンレス  
●皿頭 ●並目ねじ

ESCO

品番 EA949AD-23 価格6,850円 税込価格(10%) 7,535円

サイズ	入数	サイズ	入数
M3×12	10	M3ナット	10
M3×14	10	M4ナット	10
M3×16	10	M5ナット	10
M3×18	10	M6ナット	10
M4×14	10	M3ワッシャー	20
M4×16	10	M4ワッシャー	20
M4×18	10	M5ワッシャー	20
M4×20	10	M6ワッシャー	20
M5×16	10		
M5×18	10		
M5×20	10		
M5×30	10		

●ケースサイズ…  
275×185×28mm

### 皿頭小ねじセット[ステンレス/有磁性]

●材質…  
ステンレス

ESCO

品番 EA949AE-102A 価格9,560円 税込価格(10%) 10,516円

サイズ	入数	サイズ	入数
M3×5	30	M5×8	16
M3×6	30	M5×10	16
M3×8	30	M5×12	16
M3×10	30	M5×16	16
M3×12	30	M5×20	16
M3×16	30	M5×30	16
M3×20	30	M5×40	16
M4×6	20	M6×10	12
M4×8	20	M6×12	12
M4×10	20	M6×16	12
M4×12	20	M6×20	12
M4×16	20	M6×30	12
M4×20	20	M6×40	12
M4×30	20		

### 皿頭小ねじ・ワッシャー・ナットセット[ステンレス]

●材質…  
ステンレス  
●皿頭 ●並目ねじ

ESCO

品番 EA949AD-45 価格17,300円 税込価格(10%) 19,030円

サイズ	入数	名称	入数
M2×5	20	M2ナット	80
M2×10	20	M2ワッシャー	80
M2×15	20	M2スプリングワッシャー	80
M2×20	20	M2.6ナット	80
M2.6×5	20	M2.6ワッシャー	80
M2.6×10	20	M2.6スプリングワッシャー	80
M2.6×15	20	M3ナット	60
M2.6×20	20	M3ワッシャー	60
M3×10	15	M3スプリングワッシャー	60
M3×15	15	M4ナット	60
M3×20	15	M4ワッシャー	60
M3×30	15	M4スプリングワッシャー	60
M4×10	15	M5ナット	40
M4×15	15	M5ワッシャー	40
M4×20	15	M5スプリングワッシャー	40
M4×30	15	M6ナット	40
M5×10	10	M6ワッシャー	40
M5×15	10	M6スプリングワッシャー	40
M5×20	10		
M5×30	10		
M6×10	10		
M6×15	10		
M6×20	10		
M6×30	10		

●ケースサイズ…  
300×206×28mm

### 皿頭小ねじセット[ステンレス]

●材質…ステンレス  
●皿頭 ●並目ねじ

ESCO

品番 EA949AD-92 価格10,700円 税込価格(10%) 11,770円

サイズ	入数	サイズ	入数
M2×4	400	M4×10	80
M2×8	350	M4×15	50
M2×10	300	M5×8	60
M2×15	150	M5×10	50
M3×6	150	M5×15	35
M3×8	120	M5×20	25
M3×10	80	M6×8	30
M3×15	60	M6×10	25
M4×6	100	M6×15	20
M4×8	90	M6×20	15

●ケースサイズ…205×145×40mm

### 皿頭小ねじセット[ステンレス/黒色]

●材質…  
ステンレス  
(SSブラックメッキ)

ESCO

品番 EA949TF-1 価格11,800円 税込価格(10%) 12,980円

サイズ	入数	サイズ	入数
M3×4	30	M4×20	20
M3×5	30	M4×25	20
M3×6	30	M5×8	20
M3×8	30	M5×10	20
M3×10	30	M5×12	20
M3×12	30	M5×15	20
M3×15	30	M5×20	20
M3×20	30	M5×25	20
M4×5	20	M6×12	10
M4×6	20	M6×15	10
M4×8	20	M6×20	10
M4×10	20	M6×25	10
M4×12	20	M6×30	10
M4×15	20		

●並目ねじ  
●ケースサイズ…275×185×28mm

●皿頭 ●並目ねじ  
●ケースサイズ…275×185×28mm  
★有磁性処理を施しているためステンレスですが磁性があります。

### 有磁性ステンレス

有磁性とあるものは、高機能フェライト処理を施しており、ステンレスですが磁性があります。

### 皿頭小ねじセット[ステンレス/黒色]

●材質…  
ステンレス  
(SSブラックメッキ)

ESCO

品番 EA949TF-6 価格12,300円 税込価格(10%) 13,530円

サイズ	入数	サイズ	入数
M3×5	250	M5×10	60
M3×10	180	M5×15	50
M3×15	120	M5×20	40
M4×10	100	M6×15	40
M4×15	80	M6×20	30
M4×20	50	M6×25	25

●皿頭 ●並目ねじ  
●ケースサイズ…205×145×40mm