

スカイエースチップソー (木工用)



5型・6型・7型マルノコ用

用途

40Pシリーズ...一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ALC材、ケイカル板、スレート。
 52Pシリーズ...一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、石膏ボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、ケイカル板、デコラ板。
 60P・72Pシリーズ...一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、石膏ボード、スタイロフォーム、プラスチック合板、ファイバーボード、アクリル、デコラ板。

仕様

外径サイズ：147mm・165mm・190mm
 台金フッ素加工・レーザースリット
 刃型：交互研磨仕上
 使用電動機：5型マルノコ・6型マルノコ・7型マルノコ

箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
ACE40-147	147	1.7	40	20	¥2,100	461917	50
ACE40-165	165	1.7	40	20	¥2,100	461702	50
ACE40-190	190	1.7	40	20	¥2,100	461719	50
ACE52-147	147	1.6	52	20	¥2,300	461696	50
ACE52-165	165	1.6	52	20	¥2,300	461726	50
ACE52-190	190	1.6	52	20	¥2,300	461733	50
ACE60-165	165	1.6	60	20	¥3,000	461740	50
ACE60-190	190	1.6	60	20	¥3,000	461757	50
ACE72-165	165	1.6	72	20	¥3,300	461764	50
ACE72-190	190	1.6	72	20	¥3,300	461771	50

スカイエースチップソー卓上・スライド丸鋸用



卓上・スライドマルノコ用

用途

一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、石膏ボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、アクリル、デコラ板。

仕様

外径サイズ：190mm・216mm
 台金フッ素加工・レーザースリット
 刃型：両側面研磨仕上
 使用電動機：卓上マルノコ・スライドマルノコ

箱入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (枚)	JANコード 4986362	入数 (枚)
ACE-190S	190	2.0	72	20	¥4,500	461924	50
ACE-216S	216	2.2	80	25.4	¥7,800	461931	30