


価格はオープン価格です



金属製長尺素材

金属

パイプ・棒

長尺

化成品

丸 棒

	品番	サイズ	入数	品番	サイズ	入数
	真鍮丸棒	BM395-2	2mm×395mm	10	BM995-2	2mm×995mm
BM395-3		3mm×395mm	10	BM995-3	3mm×995mm	10
BM395-4		4mm×395mm	10	BM995-4	4mm×995mm	10
BM395-5		5mm×395mm	10	BM995-5	5mm×995mm	5
BM395-6		6mm×395mm	10	BM995-6	6mm×995mm	5
BM395-7		7mm×395mm	10	BM995-7	7mm×995mm	5
BM395-8		8mm×395mm	5	BM995-8	8mm×995mm	5
BM395-9		9mm×395mm	5	BM995-9	9mm×995mm	5
BM395-10		10mm×395mm	5	BM995-10	10mm×995mm	5

	品番	サイズ	入数	品番	サイズ	入数
	アルミ丸棒	AM395-2	2mm×395mm	10	AM995-2	2mm×995mm
AM395-3		3mm×395mm	10	AM995-3	3mm×995mm	10
AM395-4		4mm×395mm	10	AM995-4	4mm×995mm	10
AM395-5		5mm×395mm	10	AM995-5	5mm×995mm	10
AM395-6		6mm×395mm	10	AM995-6	6mm×995mm	5
AM395-7		7mm×395mm	10	AM995-7	7mm×995mm	5
AM395-8		8mm×395mm	5	AM995-8	8mm×995mm	5
AM395-9		9mm×395mm	5	AM995-9	9mm×995mm	5
AM395-10		10mm×395mm	5	AM995-10	10mm×995mm	5

15mm, 20mm, 25mm径は長尺シリーズをごらんください。

	品番	サイズ	入数	品番	サイズ	入数
	銅丸棒	CM395-2	2mm×395mm	10	CM995-2	2mm×995mm
CM395-3		3mm×395mm	10	CM995-3	3mm×995mm	10
CM395-4		4mm×395mm	10	CM995-4	4mm×995mm	10
CM395-5		5mm×395mm	10	CM995-5	5mm×995mm	5
CM395-6		6mm×395mm	10	CM995-6	6mm×995mm	5
CM395-7		7mm×395mm	10	CM995-7	7mm×995mm	5
CM395-8		8mm×395mm	5	CM995-8	8mm×995mm	5
CM395-9		9mm×395mm	5	CM995-9	9mm×995mm	5
CM395-10		10mm×395mm	5	CM995-10	10mm×995mm	5

線 材

品番	品名	サイズ	1P入数	入数
BM400-10	真鍮線	1mm×400mm	5	5
BM400-12	真鍮線	1.2mm×400mm	5	5
AM400-10	アルミ線	1mm×400mm	5	5
AM400-12	アルミ線	1.2mm×400mm	5	5
CM400-10	銅線	1mm×400mm	5	5
CM400-12	銅線	1.2mm×400mm	5	5
SM400-05	ステンレス線SUS304	0.5mm×400mm	5	5
SM400-08	ステンレス線SUS304	0.8mm×400mm	5	5
SM400-10	ステンレス線SUS304	1mm×400mm	5	5
SM400-12	ステンレス線SUS304	1.2mm×400mm	5	5
PM400-05	ピアノ線(焼入)	0.5mm×400mm	5	5
PM400-08	ピアノ線(焼入)	0.8mm×400mm	5	5
PM400-10	ピアノ線(焼入)	1mm×400mm	5	5
PM400-12	ピアノ線(焼入)	1.2mm×400mm	5	5

パイプ

肉厚0.5mm

	品番	サイズ	入数	品番	サイズ	入数
	真鍮パイプ	BP395-2	2mm×395mm	10	BP995-2	2mm×995mm
BP395-3		3mm×395mm	10	BP995-3	3mm×995mm	10
BP395-4		4mm×395mm	10	BP995-4	4mm×995mm	10
BP395-5		5mm×395mm	10	BP995-5	5mm×995mm	5
BP395-6		6mm×395mm	10	BP995-6	6mm×995mm	5
BP395-7		7mm×395mm	10	BP995-7	7mm×995mm	5
BP395-8		8mm×395mm	5	BP995-8	8mm×995mm	5
BP395-9		9mm×395mm	5	BP995-9	9mm×995mm	5
BP395-10		10mm×395mm	5	BP995-10	10mm×995mm	5

	品番	サイズ	入数	品番	サイズ	入数
	アルミパイプ	AP395-3	3mm×395mm	10	AP995-3	3mm×995mm
AP395-4		4mm×395mm	10	AP995-4	4mm×995mm	10
AP395-5		5mm×395mm	10	AP995-5	5mm×995mm	10
AP395-6		6mm×395mm	10	AP995-6	6mm×995mm	5
AP395-7		7mm×395mm	10	AP995-7	7mm×995mm	5
AP395-8		8mm×395mm	10	AP995-8	8mm×995mm	5
AP395-9		9mm×395mm	10	AP995-9	9mm×995mm	5
AP395-10		10mm×395mm	10	AP995-10	10mm×995mm	5

12mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm径は長尺シリーズをごらんください。

	品番	サイズ	入数	品番	サイズ	入数
	銅パイプ	CP395-2	2mm×395mm	10	CP995-2	2mm×995mm
CP395-3		3mm×395mm	10	CP995-3	3mm×995mm	10
CP395-4		4mm×395mm	10	CP995-4	4mm×995mm	10
CP395-5		5mm×395mm	10	CP995-5	5mm×995mm	5
CP395-6		6mm×395mm	10	CP995-6	6mm×995mm	5
CP395-7		7mm×395mm	10	CP995-7	7mm×995mm	5
CP395-8		8mm×395mm	5	CP995-8	8mm×995mm	5
CP395-9		9mm×395mm	5	CP995-9	9mm×995mm	5
CP395-10		10mm×395mm	5	CP995-10	10mm×995mm	5

ユニホビー BACS パックスシリーズ

●素材の切り目両サイドに色で外形寸法が表示されています。

- 2mmと7mm — ● レッド (赤)
- 3mmと8mm — ● ライトグリーン(うす緑)
- 4mmと9mm — ○ ホワイト(白)
- 5mmと10mm — ● ブルー(青)
- 6mm — ● イエロー(黄)

現在商品にはフラッグが付いておりません。

税込価格は消費税(5%)を含んだ価格です。

特性用途  
比較表