



双輪キャスターサイズ表 (サイズに若干の差異が生じる場合がございます。)



ボルトタイプ

材質:ナイロン-6 (単位:mm)


品番	D	H1	H2	W	A	B	許容荷重(1個)
KWN-30	30φ		約40	約32	約37	6	約20kg
KWN-40	40φ	15	約52	約40	約49	8	約30kg
KWN-50	50φ		約61	約44	約61	8	約40kg



ボルトタイプ (ストップ付)

材質:ナイロン-6 (単位:mm)


品番	D	H1	H2	W	A	B	許容荷重(1個)
KWN-31S	30φ		約40	約33	約48	6	約20kg
KWN-41S	40φ	15	約52	約40	約57	8	約30kg
KWN-51S	50φ		約61	約45	約76	8	約40kg



プレートタイプ

材質:ナイロン-6 (単位:mm)


品番	D	H	W	A1	A2	B	Y	P	許容荷重(1個)
KWP-30	30φ	約44	約32	約37	約43	28.5	19	4.2φ	約20kg
KWP-40	40φ	約57	約40	約49	約58	38	26	5φ	約30kg
KWP-50	50φ	約66	約44	約61	約66	38	26	5φ	約40kg



プレートタイプ (ストップ付)

材質:ナイロン-6 (単位:mm)


品番	D	H	W	A1	A2	B	Y	P	許容荷重(1個)
KWP-31S	30φ	約44	約33	約48	約53	28.5	19	4.2φ	約20kg
KWP-41S	40φ	約57	約40	約57	約66	38	26	5φ	約30kg
KWP-51S	50φ	約66	約45	約76	約84	38	26	5φ	約40kg



脱着式・カバータイプ

材質:ナイロン-6 (単位:mm)


品番	D	H1	H2	W	A	B	E	F	G	許容荷重(1個)
KWD-30	30φ		約39	約32	約37					約20kg
KWD-40	40φ	38	約52	約40	約49	8φ	10	34	3	約30kg
KWD-50	50φ		約62	約44	約61					約40kg



脱着式・カバータイプ (ストップ付)

材質:ナイロン-6 (単位:mm)


品番	D	H1	H2	W	A	B	E	F	G	許容荷重(1個)
KWD-31S	30φ		約39	約33	約48					約20kg
KWD-41S	40φ	38	約52	約40	約57	8φ	10	34	3	約30kg
KWD-51S	50φ		約62	約45	約76					約40kg



PU双輪キャスター

材質:ナイロン-6・ウレタン樹脂 (単位:mm)


品番	D	H	W	A1	A2	B	Y	P	許容荷重(1個)
KWU-43	40φ	約55	約45	約49	約58				約30kg
KWU-53	50φ	約66	約46	約61	約67	38	26	5φ	約40kg
KWU-63	60φ	約75	約51	約68	約75				約50kg



PU双輪キャスター (ストップ付)

材質:ナイロン-6・ウレタン樹脂 (単位:mm)


品番	D	H	W	A1	A2	B	Y	P	許容荷重(1個)
KWU-42S	40φ	約55	約46	約63	約72				約30kg
KWU-52S	50φ	約66	約49	約77	約84	38	26	5φ	約40kg
KWU-62S	60φ	約75	約53	約80	約87				約50kg



木製タイプ (塗装付)

材質:ナイロン-6・木製 (単位:mm)

品番	D	H	W	A1	A2	B	Y	P	許容荷重(1個)
KWW-40T	約40φ	約55	約46	約49	約58	38	25.5	5φ	約30kg
KWW-50T	約50φ	約65	約52	約59	約69	42	32	5φ	約40kg



無塗装キット

材質:ナイロン-6・木製 (単位:mm)

品番	D	H	W	E	A	B	Y	P	許容荷重(1個)
KWW-41	約40φ	約40	約37	約16	約49	38	25.5	5φ	約30kg
KWW-51	約50φ	約47	約40	約17	約59	42	32	5φ	約40kg

取手・キャスター・脚

取手 他

蝶番

キャスター

スマートレグ

スマートフォンホルダー

特性用途比較表