

パンチングボードパーツ

パンチングボードパーツ

パンチングボードパーツ

パンチングボードパーツ

形状及び価格表

特性用途比較表

<p><b>PAT.P 石膏ボード用 止め具セット黒・白</b></p> <p>耐荷重(約)20kg 石膏ボードに専用止め具4ヶ使用時の総耐荷重</p> <p><b>部品</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体台座 (ABS樹脂) ×4</li> <li>・キャップ (PP) ×4</li> <li>・透明ワッシャー (PP) ×4</li> <li>・石膏釘 (ステンレス) ×16以上</li> <li>・ビス (鉄/ユニクロメッキ サイズ4.3×16mm) ×4</li> </ul> <p><b>部品詳細</b></p>		<p><b>壁面用 止め具セット黒・白</b></p> <p>耐荷重(約)20kg 木・コンクリート壁などに専用止め具4ヶ使用時の総耐荷重</p> <p><b>部品</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通台座 (PVC) ×4</li> <li>・キャップ (PP) ×4</li> <li>・透明ワッシャー (PP) ×4</li> <li>・アークブラブ (PE サイズ:約5×25mm 円径:約5mm) ×4</li> <li>・ビス (鉄/ユニクロメッキ サイズ:約3.6×25.4mm) ×4</li> <li>・ビス (鉄/ユニクロメッキ サイズ:約3.6×38.1mm) ×4</li> </ul> <p><b>部品詳細</b></p>			
<p><b>PBST-1 (黒)</b></p> <p>1P入数 4</p> <p>写真は1setです</p> <p>参考上代:¥360</p> <p>サイズ:本体 約25.4×25.4×12mm</p> <p>入数:5</p>	<p><b>PBST-2 (白)</b></p> <p>1P入数 4</p> <p>写真は1setです</p> <p>参考上代:¥360</p> <p>サイズ:本体 約25.4×25.4×12mm</p> <p>入数:5</p>	<p><b>PBHT-111 (黒)</b></p> <p>1P入数 4</p> <p>写真は1setです</p> <p>参考上代:¥250</p> <p>サイズ:本体 約12φ×10.5mm</p> <p>入数:5</p>	<p><b>PBHT-112 (白)</b></p> <p>1P入数 4</p> <p>写真は1setです</p> <p>参考上代:¥250</p> <p>サイズ:本体 約12φ×10.5mm</p> <p>入数:5</p>		
<p><b>フックA キャップ黒</b></p> <p>1P入数 4</p> <p><b>PBAF-11</b></p> <p>参考上代:¥290</p> <p>サイズ:約48×28(15)×3.6mm</p> <p>材質:フック(スチール/クロムメッキ仕上げ) キャップ(PVC)</p> <p>入数:5</p> <p>★バラタイプもあります。</p> <p><b>BAF-13</b> 入数:20 1P入数:1</p>	<p><b>フックA キャップ白</b></p> <p>1P入数 4</p> <p><b>PBAF-12</b></p> <p>参考上代:¥290</p> <p>サイズ:約48×28(15)×3.6mm</p> <p>材質:フック(スチール/クロムメッキ仕上げ) キャップ(PVC)</p> <p>入数:5</p> <p>★バラタイプもあります。</p> <p><b>BAF-14</b> 入数:20 1P入数:1</p>	<p><b>フックB キャップ黒</b></p> <p>1P入数 4</p> <p><b>PBBF-21</b></p> <p>参考上代:¥290</p> <p>サイズ:約52×45(34)×3.6mm</p> <p>材質:フック(スチール/クロムメッキ仕上げ) キャップ(PVC)</p> <p>入数:5</p> <p>★バラタイプもあります。</p> <p><b>BBF-23</b> 入数:20 1P入数:1</p>	<p><b>フックB キャップ白</b></p> <p>1P入数 4</p> <p><b>PBBF-22</b></p> <p>参考上代:¥290</p> <p>サイズ:約52×45(34)×3.6mm</p> <p>材質:フック(スチール/クロムメッキ仕上げ) キャップ(PVC)</p> <p>入数:5</p> <p>★バラタイプもあります。</p> <p><b>BBF-24</b> 入数:20 1P入数:1</p>	<p><b>フックC</b></p> <p>1P入数 2</p> <p><b>PBCF-30</b></p> <p>参考上代:¥260</p> <p>サイズ:フック幅内径 約40mm</p> <p>材質:スチール/クロムメッキ仕上げ</p> <p>入数:5</p> <p>★バラタイプもあります。</p> <p><b>BCF-3</b> 入数:20 1P入数:1</p>	<p><b>キャッチフック</b></p> <p>1P入数 2</p> <p><b>PBHF-40</b></p> <p>参考上代:¥320</p> <p>サイズ:装着可能サイズ 約15~25φmm</p> <p>材質:スチール/クロムメッキ仕上げ</p> <p>入数:5</p> <p>★バラタイプもあります。</p> <p><b>BHF-4</b> 入数:10 1P入数:1</p>
<p><b>L型フック キャップ黒</b></p> <p>1P入数 4</p> <p><b>PBLF-51</b></p> <p>参考上代:¥430</p> <p>サイズ:約45×54(49)×3.6mm</p> <p>材質:フック(スチール/クロムメッキ仕上げ) 止め金具(ステンレス) キャップ(PVC)</p> <p>入数:5</p> <p>★バラタイプもあります。</p> <p><b>BLF-53</b> 入数:20 1P入数:1</p>	<p><b>L型フック キャップ白</b></p> <p>1P入数 4</p> <p><b>PBLF-52</b></p> <p>参考上代:¥430</p> <p>サイズ:約45×54(49)×3.6mm</p> <p>材質:フック(スチール/クロムメッキ仕上げ) 止め金具(ステンレス) キャップ(PVC)</p> <p>入数:5</p> <p>★バラタイプもあります。</p> <p><b>BLF-54</b> 入数:20 1P入数:1</p>	<p><b>L型フック お徳用</b></p> <p>キャップは付属されておりません。フック先端キャップ(別売)をお買い求めください。</p> <p>1P入数 20</p> <p><b>PBLFN-24</b></p> <p>参考上代:¥1,700</p> <p>サイズ:約45×53(48)×3.6mm</p> <p>材質:フック(スチール/クロムメッキ仕上げ) 止め金具(ステンレス)</p> <p>入数:5</p>	<p><b>U型フック キャップ黒</b></p> <p>1P入数 4</p> <p><b>PBUF-41</b></p> <p>参考上代:¥430</p> <p>サイズ:約48×49(44)×3.6mm</p> <p>材質:フック(スチール/クロムメッキ仕上げ) 止め金具(ステンレス) キャップ(PVC)</p> <p>入数:5</p> <p>★バラタイプもあります。</p> <p><b>BUF-43</b> 入数:20 1P入数:1</p>	<p><b>U型フック キャップ白</b></p> <p>1P入数 4</p> <p><b>PBUF-42</b></p> <p>参考上代:¥430</p> <p>サイズ:約48×49(44)×3.6mm</p> <p>材質:フック(スチール/クロムメッキ仕上げ) 止め金具(ステンレス) キャップ(PVC)</p> <p>入数:5</p> <p>★バラタイプもあります。</p> <p><b>BUF-44</b> 入数:20 1P入数:1</p>	<p><b>U型フック お徳用</b></p> <p>キャップは付属されておりません。フック先端キャップ(別売)をお買い求めください。</p> <p>1P入数 20</p> <p><b>PBUFN-23</b></p> <p>参考上代:¥1,700</p> <p>サイズ:約48×48(43)×3.6mm</p> <p>材質:フック(スチール/クロムメッキ仕上げ) 止め金具(ステンレス)</p> <p>入数:5</p>
<p><b>フック Wリング</b></p> <p>1P入数 2</p> <p><b>PBWA-50</b></p> <p>参考上代:¥300</p> <p>サイズ:リング内径 約19.5φmm</p> <p>材質:スチール/クロムメッキ仕上げ</p> <p>入数:5</p> <p>★バラタイプもあります。</p> <p><b>BWA-5</b> 入数:10 1P入数:1</p>	<p><b>フック小 Wリング 底部止め付</b></p> <p>1P入数 2</p> <p><b>PBWA-10</b></p> <p>参考上代:¥360</p> <p>サイズ:リング内径 約15φmm</p> <p>材質:ホリアセタル</p> <p>入数:5</p> <p>★バラタイプもあります。</p> <p><b>BWA-1</b> 入数:10 1P入数:1</p>	<p><b>フックT 小 キャップ黒</b></p> <p>1P入数 4</p> <p><b>PBTF-71</b></p> <p>参考上代:¥460</p> <p>サイズ:約27×74(69)×29mm</p> <p>材質:フック(スチール/クロムメッキ仕上げ) キャップ(PVC)</p> <p>入数:5</p> <p>★バラタイプもあります。</p> <p><b>BTF-7</b> 入数:20 1P入数:1</p>	<p><b>フックT 中 キャップ黒</b></p> <p>1P入数 2</p> <p><b>PBTF-121</b></p> <p>参考上代:¥340</p> <p>サイズ:約38×117(112)×29mm</p> <p>材質:フック(スチール/クロムメッキ仕上げ) キャップ(PVC)</p> <p>入数:5</p>	<p><b>フックT 大 キャップ黒</b></p> <p>1P入数 2</p> <p><b>PBTF-171</b></p> <p>参考上代:¥420</p> <p>サイズ:約58×170(165)×29mm</p> <p>材質:フック(スチール/クロムメッキ仕上げ) キャップ(PVC)</p> <p>入数:5</p>	<p><b>リングフック</b></p> <p>1P入数 1</p> <p><b>PBMF-16</b></p> <p>参考上代:¥250</p> <p>サイズ:リング内径 約73φmm</p> <p>材質:スチール/クロムメッキ仕上げ</p> <p>入数:5</p>
<p><b>樹脂フック 黒</b></p> <p>1P入数 4</p> <p><b>PBPF-111</b></p> <p>参考上代:¥200</p> <p>サイズ:約41×31(21)×10mm(6φ先端)</p> <p>材質:ホリアセタル</p> <p>入数:5</p> <p>★お徳用タイプもあります。</p> <p><b>BPF-113</b> 入数:5 1P入数:10</p>	<p><b>樹脂フック 白</b></p> <p>1P入数 4</p> <p><b>PBPF-112</b></p> <p>参考上代:¥200</p> <p>サイズ:約41×31(21)×10mm(6φ先端)</p> <p>材質:ホリアセタル</p> <p>入数:5</p> <p>★お徳用タイプもあります。</p> <p><b>BPF-114</b> 入数:5 1P入数:10</p>	<p><b>樹脂フック 薄茶</b></p> <p>1P入数 4</p> <p><b>PBPF-115</b></p> <p>参考上代:¥200</p> <p>サイズ:約41×31(21)×10mm(6φ先端)</p> <p>材質:ホリアセタル</p> <p>入数:5</p> <p>★お徳用タイプもあります。</p> <p><b>BPF-116</b> 入数:5 1P入数:10</p>	<p><b>樹脂2連フック 黒</b></p> <p>1P入数 2</p> <p><b>PBPF-211</b></p> <p>参考上代:¥180</p> <p>サイズ:約32×49(37)×35mm(6φ先端)</p> <p>材質:ホリアセタル</p> <p>入数:5</p>	<p><b>樹脂2連フック 白</b></p> <p>1P入数 2</p> <p><b>PBPF-212</b></p> <p>参考上代:¥180</p> <p>サイズ:約32×49(37)×35mm(6φ先端)</p> <p>材質:ホリアセタル</p> <p>入数:5</p>	
<p><b>フック先端キャップ</b></p> <p>1P入数 20</p> <p><b>PBCP-B (黒)</b></p> <p>参考上代:¥330</p> <p>サイズ:約5φ×11mm</p> <p>材質:PVC</p> <p>入数:5</p> <p><b>PBCP-W (白)</b></p> <p>参考上代:¥330</p> <p>サイズ:約5φ×11mm</p> <p>材質:PVC</p> <p>入数:5</p>	<p><b>アクリル棚板 透明</b></p> <p>1P入数 1</p> <p><b>PATC-125</b></p> <p>参考上代:¥480</p> <p>サイズ:約250×100×3mm</p> <p>材質:アクリル</p> <p>入数:5</p>	<p><b>5連フック</b></p> <p>1P入数 1</p> <p><b>PBYF-55</b></p> <p>参考上代:¥530</p> <p>サイズ:約96×42(37)×230mm</p> <p>材質:スチール/クロムメッキ仕上げ</p> <p>入数:5</p>			

参考上代には、消費税は含まれておりません。