



## ■ シングルロウ レセプタクル





【仕様番号】 - \*\*、(\*\*)  
 (55) : すずめっき  
 (56) : 金めっき

単位 : mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	RoHS	製品番号	HRS No.	極数	A	B	RoHS
MDF7- 3S-2.54DSA (**)	CL547-0355-0- **	3	7.62	5.08	○	MDF7-15S-2.54DSA (**)	CL547-0012-4- **	15	38.10	35.56	○
MDF7- 5S-2.54DSA (**)	CL547-0112-9- **	5	12.70	10.16		MDF7-16S-2.54DSA (**)	CL547-0141-7- **	16	40.64	38.10	
MDF7- 6S-2.54DSA (**)	CL547-0129-1- **	6	15.24	12.70		MDF7-17S-2.54DSA (**)	CL547-0142-0- **	17	43.18	40.64	
MDF7- 7S-2.54DSA (**)	CL547-0135-4- **	7	17.78	15.24		MDF7-18S-2.54DSA (**)	CL547-0013-7- **	18	45.72	43.18	
MDF7- 8S-2.54DSA (**)	CL547-0136-7- **	8	20.32	17.78		MDF7-19S-2.54DSA (**)	CL547-0143-2- **	19	48.26	45.72	
MDF7- 9S-2.54DSA (**)	CL547-0137-0- **	9	22.86	20.32		MDF7-20S-2.54DSA (**)	CL547-0051-6- **	20	50.80	48.26	
MDF7-10S-2.54DSA (**)	CL547-0038-8- **	10	25.40	22.86		MDF7-21S-2.54DSA (**)	CL547-0144-5- **	21	53.34	50.80	
MDF7-11S-2.54DSA (**)	CL547-0138-2- **	11	27.94	25.40		MDF7-22S-2.54DSA (**)	CL547-0145-8- **	22	55.88	53.34	
MDF7-12S-2.54DSA (**)	CL547-0040-0- **	12	30.48	27.94		MDF7-23S-2.54DSA (**)	CL547-0146-0- **	23	58.42	55.88	
MDF7-13S-2.54DSA (**)	CL547-0139-5- **	13	33.02	30.48		MDF7-24S-2.54DSA (**)	CL547-0147-3- **	24	60.96	58.42	
MDF7-14S-2.54DSA (**)	CL547-0140-4- **	14	35.56	33.02		MDF7-25S-2.54DSA (**)	CL547-0014-0- **	25	63.50	60.96	

(注) 販売数量は1パック (100個入) 単位ですので、パック単位でご注文ください。

## ■ ダブルロウ レセプタクル



単位 : mm

【仕様番号】 - \*\*、(\*\*)  
 (55) : すずめっき  
 (56) : 金めっき

製品番号	HRS No.	極数	A	B	RoHS
MDF7-12D-2.54DSA (**)	CL547-0032-1- **	12	15.24	12.70	○
MDF7-14D-2.54DSA (**)	CL547-0354-8- **	14	17.78	15.24	
MDF7-16D-2.54DSA (**)	CL547-0363-9- **	16	20.32	17.78	
MDF7-20D-2.54DSA (**)	CL547-0033-4- **	20	25.40	22.86	
MDF7-22D-2.54DSA (**)	CL547-0246-5- **	22	27.94	25.40	
MDF7-24D-2.54DSA (**)	CL547-0244-0- **	24	30.48	27.94	
MDF7-26D-2.54DSA (**)	CL547-0247-8- **	26	33.02	30.48	
MDF7-30D-2.54DSA (**)	CL547-0016-5- **	30	38.10	35.56	
MDF7-34D-2.54DSA (**)	CL547-0227-0- **	34	43.18	40.64	
MDF7-40D-2.54DSA (**)	CL547-0228-3- **	40	50.80	48.26	
MDF7-46D-2.54DSA (**)	CL547-0229-6- **	46	58.42	55.88	
MDF7-48D-2.54DSA (**)	CL547-0060-7- **	48	60.46	58.42	

(注) 販売数量は1パック (100個入) 単位ですので、パック単位でご注文ください。