


CF-ZE

《巻パイプ》


● スチールスペーサー (中空・巻パイプ) ● Steel spacer (Pipe) trivalent chromium chromate ● 钢铁隔离柱 (管型 卷管)



仕様

- ・材質 / 鋼板 (SPCC)
- ・処理 / 三価クロムクロメート処理
- ・RoHS対応製品

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ボリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

CF-2000ZE (M=2用)	L		品番		L		品番		L		品番	
		1.6	CF-2001.6ZE	6	CF-2006ZE	10.5	CF-2010.5ZE					
	2	CF-2002ZE	6.5	CF-2006.5ZE	11	CF-2011ZE						
	2.5	CF-2002.5ZE	7	CF-2007ZE	12	CF-2012ZE						
	3	CF-2003ZE	7.5	CF-2007.5ZE	12.5	CF-2012.5ZE						
	3.5	CF-2003.5ZE	8	CF-2008ZE	13	CF-2013ZE						
	4	CF-2004ZE	8.5	CF-2008.5ZE	14	CF-2014ZE						
	4.5	CF-2004.5ZE	9	CF-2009ZE	15	CF-2015ZE						
	5	CF-2005ZE	9.5	CF-2009.5ZE	20	CF-2020ZE						
	5.5	CF-2005.5ZE	10	CF-2010ZE								


Lの公差 L=10迄±0.05 L=10.5より±0.1

ご注文個数 50個～

CF-2600ZE (M=2.6用)	L		品番		L		品番		L		品番	
		1.6	CF-2601.6ZE	6	CF-2606ZE	14	CF-2614ZE					
	2	CF-2602ZE	6.5	CF-2606.5ZE	15	CF-2615ZE						
	2.5	CF-2602.5ZE	7	CF-2607ZE								
	3	CF-2603ZE	8	CF-2608ZE								
	3.5	CF-2603.5ZE	9	CF-2609ZE								
	4	CF-2604ZE	10	CF-2610ZE								
	4.5	CF-2604.5ZE	11	CF-2611ZE								
	5	CF-2605ZE	12	CF-2612ZE								
	5.5	CF-2605.5ZE	13	CF-2613ZE								

Lの公差 L=10迄±0.05 L=11より±0.1

ご注文個数 50個～

CF-300ZE (M=3用)	L		品番		L		品番		L		品番	
		1.6	CF-301.6ZE	8	CF-308ZE	16	CF-316ZE					
	2	CF-302ZE	8.5	CF-308.5ZE	17	CF-317ZE						
	2.5	CF-302.5ZE	9	CF-309ZE	18	CF-318ZE						
	3	CF-303ZE	9.5	CF-309.5ZE	19	CF-319ZE						
	3.5	CF-303.5ZE	10	CF-310ZE	20	CF-320ZE						
	4	CF-304ZE	10.5	CF-310.5ZE	22	CF-322ZE						
	4.5	CF-304.5ZE	11	CF-311ZE	25	CF-325ZE						
	5	CF-305ZE	11.5	CF-311.5ZE	28	CF-328ZE						
	5.5	CF-305.5ZE	12	CF-312ZE	30	CF-330ZE						
	6	CF-306ZE	12.5	CF-312.5ZE	32	CF-332ZE						
	6.5	CF-306.5ZE	13	CF-313ZE	35	CF-335ZE						
	7	CF-307ZE	14	CF-314ZE	40	CF-340ZE						
	7.5	CF-307.5ZE	15	CF-315ZE								

Lの公差 L=10迄±0.05 L=10.5~20迄±0.1 L=22より±0.2

ご注文個数 50個～