


# ARU/ARU-S(スリ割付)

●ステンレススペーサー (丸型) ●Stainless steel spacer (Round) ●不锈钢隔离柱 (圆柱型)

仕様

- ・材質/快削ステンレス鋼 (SUS303)
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品



- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/レニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガラススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 樹脂ワッシャー
- 21 ゴムワッシャー
- 22 金属ワッシャー
- 23 樹脂ブッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ピンヘッダー丸ピン
- 26 ピンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレットツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト

ARU-2000 (M=2 ピッチ0.4)		L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>
	3	ARU-2003	全ネジ	9.5	ARU-2009.5	全ネジ	19	ARU-2019	5	
	3.5	ARU-2003.5	//	10	ARU-2010	全ネジ	20	ARU-2020	5	
	4	ARU-2004	//	11	ARU-2011	5	21	ARU-2021	5	
	4.5	ARU-2004.5	//	12	ARU-2012	5	22	ARU-2022	5	
	5	ARU-2005	//	12.5	ARU-2012.5	5	23	ARU-2023	5	
	5.5	ARU-2005.5	//	13	ARU-2013	5	24	ARU-2024	5	
	6	ARU-2006	//	14	ARU-2014	5	25	ARU-2025	5	
	6.5	ARU-2006.5	//	15	ARU-2015	5	26	ARU-2026	5	
	7	ARU-2007	//	16	ARU-2016	5	27	ARU-2027	5	
	7.5	ARU-2007.5	//	16.5	ARU-2016.5	5	28	ARU-2028	5	
	8	ARU-2008	//	17	ARU-2017	5	29	ARU-2029	5	
	8.5	ARU-2008.5	//	17.5	ARU-2017.5	5	30	ARU-2030	5	
9	ARU-2009	全ネジ	18	ARU-2018	5					

ご注文個数 50個～

ARU-2000S (M=2 ピッチ0.4 スリ割付)		L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>
	3	ARU-2003S	全ネジ	9.5	ARU-2009.5S	全ネジ	19	ARU-2019S	5	
	3.5	ARU-2003.5S	//	10	ARU-2010S	全ネジ	20	ARU-2020S	5	
	4	ARU-2004S	//	11	ARU-2011S	5	21	ARU-2021S	5	
	4.5	ARU-2004.5S	//	12	ARU-2012S	5	22	ARU-2022S	5	
	5	ARU-2005S	//	12.5	ARU-2012.5S	5	23	ARU-2023S	5	
	5.5	ARU-2005.5S	//	13	ARU-2013S	5	24	ARU-2024S	5	
	6	ARU-2006S	//	14	ARU-2014S	5	25	ARU-2025S	5	
	6.5	ARU-2006.5S	//	15	ARU-2015S	5	26	ARU-2026S	5	
	7	ARU-2007S	//	16	ARU-2016S	5	27	ARU-2027S	5	
	7.5	ARU-2007.5S	//	16.5	ARU-2016.5S	5	28	ARU-2028S	5	
	8	ARU-2008S	//	17	ARU-2017S	5	29	ARU-2029S	5	
	8.5	ARU-2008.5S	//	17.5	ARU-2017.5S	5	30	ARU-2030S	5	
9	ARU-2009S	全ネジ	18	ARU-2018S	5					

ご注文個数 50個～