

CPE

●ビークスペーサー (中空) ●PEEK spacer (Hollow tube) ●PEEK隔離柱 (管型)

仕様

- ・材 質 / PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)
- ・色 / うす茶
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...152℃
- ・U L 規 格 / UL94V-0 (材料)
- ・RoHS対応製品



CPE-2000 (M=2用)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
	1	CPE-2001	6.5	CPE-2006.5	14	CPE-2014	
	1.5	CPE-2001.5	7	CPE-2007	15	CPE-2015	
	2	CPE-2002	7.5	CPE-2007.5	16	CPE-2016	
	2.5	CPE-2002.5	8	CPE-2008	17	CPE-2017	
	3	CPE-2003	8.5	CPE-2008.5	18	CPE-2018	
	3.5	CPE-2003.5	9	CPE-2009	19	CPE-2019	
	4	CPE-2004	9.5	CPE-2009.5	20	CPE-2020	
	4.5	CPE-2004.5	10	CPE-2010	22	CPE-2022	
	5	CPE-2005	11	CPE-2011	25	CPE-2025	
	5.5	CPE-2005.5	12	CPE-2012	28	CPE-2028	
	6	CPE-2006	13	CPE-2013	30	CPE-2030	

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16~30迄±0.2

ご注文個数 50個~

CPE-2600 (M=2.6用)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
	1	CPE-2601	7.5	CPE-2607.5	18	CPE-2618	
	1.5	CPE-2601.5	8	CPE-2608	19	CPE-2619	
	2	CPE-2602	8.5	CPE-2608.5	20	CPE-2620	
	2.5	CPE-2602.5	9	CPE-2609	22	CPE-2622	
	3	CPE-2603	9.5	CPE-2609.5	25	CPE-2625	
	3.5	CPE-2603.5	10	CPE-2610	28	CPE-2628	
	4	CPE-2604	11	CPE-2611	30	CPE-2630	
	4.5	CPE-2604.5	12	CPE-2612	32	CPE-2632	
	5	CPE-2605	13	CPE-2613	35	CPE-2635	
	5.5	CPE-2605.5	14	CPE-2614	38	CPE-2638	
	6	CPE-2606	15	CPE-2615	40	CPE-2640	

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16~40迄±0.2

ご注文個数 50個~

CPE-300 (M=3用)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
	1	CPE-301	17	CPE-317	85	CPE-385	
	1.5	CPE-301.5	18	CPE-318	90	CPE-390	
	2	CPE-302	19	CPE-319	95	CPE-395	
	2.5	CPE-302.5	20	CPE-320	100	CPE-3100	
	3	CPE-303	21	CPE-321	105	CPE-3105	
	3.5	CPE-303.5	22	CPE-322	110	CPE-3110	
	4	CPE-304	23	CPE-323	115	CPE-3115	
	4.5	CPE-304.5	24	CPE-324	120	CPE-3120	
	5	CPE-305	25	CPE-325	125	CPE-3125	
	5.5	CPE-305.5	26	CPE-326	130	CPE-3130	
	6	CPE-306	27	CPE-327	135	CPE-3135	
	6.5	CPE-306.5	28	CPE-328	140	CPE-3140	
	7	CPE-307	29	CPE-329	145	CPE-3145	
	7.5	CPE-307.5	30	CPE-330	150	CPE-3150	
	8	CPE-308	35	CPE-335	155	CPE-3155	
	8.5	CPE-308.5	40	CPE-340	160	CPE-3160	
	9	CPE-309	45	CPE-345	165	CPE-3165	
9.5	CPE-309.5	50	CPE-350	170	CPE-3170		
10	CPE-310			175	CPE-3175		
11	CPE-311	55	CPE-355	180	CPE-3180		
12	CPE-312	60	CPE-360	185	CPE-3185		
13	CPE-313	65	CPE-365	190	CPE-3190		
14	CPE-314	70	CPE-370	195	CPE-3195		
15	CPE-315	75	CPE-375	200	CPE-3200		
16	CPE-316	80	CPE-380				

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16~50迄±0.2
L=55~100迄±0.3 L=105より±0.4

ご注文個数 50個~

※但し、CPE-355~CPE-3200迄は、10個~