



製作範囲一覧表

① エルボ
Elbows, 90°, plain, equal (L)




(呼び $\frac{1}{8}$ ~2)

② エルボ(バンド付)
Elbows, 90°, banded, equal (BL)



(呼び $\frac{1}{8}$ ~6)

③ 45°エルボ(バンド付)
Elbows, 45°, banded (BL45)




(呼び $\frac{1}{8}$ ~6)

* 45°エルボ (BL45) 外面の内R側にリブが付く場合があります。

(単位 mm)

| 呼び径 (A) | 呼 び | 品 名 | | 中心から端面までの距離 | 品 名 | |
|---------|----------------|-----|----|-------------|-----|------|
| | | L | BL | | A | BL45 |
| 6 | $\frac{1}{8}$ | ● | ● | 17 | ● | 16 |
| 8 | $\frac{1}{4}$ | ● | ● | 19 | ● | 17 |
| 10 | $\frac{3}{8}$ | ● | ● | 23 | ● | 19 |
| 15 | $\frac{1}{2}$ | ● | ● | 27 | ● | 21 |
| 20 | $\frac{3}{4}$ | ● | ● | 32 | ● | 25 |
| 25 | 1 | ● | ● | 38 | ● | 29 |
| 32 | $1\frac{1}{4}$ | ● | ● | 46 | ● | 34 |
| 40 | $1\frac{1}{2}$ | ● | ● | 48 | ● | 37 |
| 50 | 2 | ● | ● | 57 | ● | 42 |
| 65 | $2\frac{1}{2}$ | | ● | 69 | ● | 49 |
| 80 | 3 | | ● | 78 | ● | 54 |
| 100 | 4 | | ● | 97 | ● | 65 |
| 125 | 5 | | ● | 113 | ● | 74 |
| 150 | 6 | | ● | 132 | ● | 82 |

④ めすおすエルボ(バンド付)
(ストリートエルボ)
Street Elbows, 90°, banded, equal (SL)




(呼び $\frac{1}{8}$ ~4)

(単位 mm)

| 呼び径 (A) | 呼 び | 中心から端面までの距離 | |
|---------|----------------|-------------|-----|
| | | A | B |
| 6 | $\frac{1}{8}$ | 17 | 26 |
| 8 | $\frac{1}{4}$ | 19 | 30 |
| 10 | $\frac{3}{8}$ | 23 | 35 |
| 15 | $\frac{1}{2}$ | 27 | 40 |
| 20 | $\frac{3}{4}$ | 32 | 47 |
| 25 | 1 | 38 | 54 |
| 32 | $1\frac{1}{4}$ | 46 | 62 |
| 40 | $1\frac{1}{2}$ | 48 | 68 |
| 50 | 2 | 57 | 79 |
| 65 | $2\frac{1}{2}$ | 69 | 92 |
| 80 | 3 | 78 | 104 |
| 100 | 4 | 97 | 126 |

⑤ 45°めすおすエルボ(バンド付)
(45°ストリートエルボ)
Street Elbows, 45°, banded (SL45)




(呼び $\frac{1}{4}$ ~2)

(単位 mm)

| 呼び径 (A) | 呼 び | 中心から端面までの距離 | |
|---------|----------------|-------------|-----|
| | | A45 | B45 |
| 8 | $\frac{1}{4}$ | 17 | 23 |
| 10 | $\frac{3}{8}$ | 19 | 27 |
| 15 | $\frac{1}{2}$ | 21 | 31 |
| 20 | $\frac{3}{4}$ | 25 | 36 |
| 25 | 1 | 29 | 42 |
| 32 | $1\frac{1}{4}$ | 34 | 49 |
| 40 | $1\frac{1}{2}$ | 37 | 51 |
| 50 | 2 | 42 | 59 |

⑥ 径違いめすおすエルボ(バンド付)
(径違いストリートエルボ)
Street Elbows, 90°, banded, reducing (RSL)



(呼び $\frac{1}{2}$ ~2)

(単位 mm)

| 呼び径 (A) | 呼 び ①×② | 中心から端面までの距離 | |
|---------|------------------------------------|-------------|----|
| | | A | B |
| 15×10 | $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$ | 26 | 37 |
| 20×15 | $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ | 29 | 44 |
| 25×20 | $1 \times \frac{3}{4}$ | 34 | 51 |
| 32×25 | $1\frac{1}{4} \times 1$ | 40 | 61 |
| 40×32 | $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ | 45 | 68 |
| 50×40 | $2 \times 1\frac{1}{2}$ | 52 | 75 |